



TrueFashion

ST710T LED20S/PW9-3000 PSD FR12 WH

TrueFashion Compact - Premium hvit med CRI ≥ 90 - 3000 K -
Power supply unit with DALI interface - strålningsvinkel 12° - hvit

TrueFashion er en egen serie med LED-spotlights som oppfyller kravene til motebutikker. Disse små spotlightene med stilrene og delikate detaljer har moderne design og glir ubemerket inn i butikkinredningen, og gir et skreddersydd inntrykk. Serien med spotlights gir optimal lyskvalitet ved å bruke nyskapende linser for å optimalisere kontrastene i butikken. Takket være Philips Fashion-lysvariantene som er spesielt utviklet for å fremheve farger og visuelle kvaliteter sikrer TrueFashion gir en fantastisk lysopplevelse. TrueFashion er også med hvis du har planlagt å utvide til resten av verden siden den er klargjort for internasjonale sertifiseringer. I tillegg tilbyr vi tilpasset logistikk og lokal tilstedeværelse verden over. Motebransjen utvikler seg raskt mot en ny balanse mellom handel på nettet og i butikk. TrueFashion skaper en optimal handleopplevelse for å tiltrekke seg og skape interesser hos kunder, samtidig som fremtidens tilkoblede belysning når butikken og er klar til å kobles sammen med Philips Fashion-konsepter som dynamiske vinduer og EasyAim.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °	Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning
Lyskildefarge	Premium hvit med CRI ≥ 90	Kabel	-
Lyskilde kan erstattes	No	IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Driver/strømenhet/transformator	PSD [Power supply unit with DALI interface]	Brennbarhetsmerke	NO [-]
Driver inkludert	Ja	CE-merke	CE mark
Optikktype	12 [strålningsvinkel 12°]	ENEC-merke	ENEC mark
Lysstrålespredning fra armatur	12°	Garantiperiode	5 år
Kontrollgrensesnitt	DALI	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there

	is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB	34
RoHS-merke	RoHS mark
Product Family Code	ST710T [TrueFashion Compact]

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	18 A
Startstrømtid	0,25 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Total lengde	177 mm
Total bredde	80 mm
Total høyde	188 mm
Farge	hvit

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	1850 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	70 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	90
Opprinnelig kromatisitet	(0.42, 0.38) SDCM <3
Opprinnelig inngangseffekt	26.5 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)


Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	1%

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869939530800
Produktnavn for bestilling	ST710T LED20S/PW9-3000 PSD FR12 WH
EAN/UPC – produkt	8718699395308
Bestillingskode	39530800
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
Materialenr. (12NC)	910500465224
Nettovekt (stykk)	0,520 kg



Målskisse



TrueFashion ST700T-ST721T

