



TrueFashion

ST712T LED20S/PW9-3000 PSU FR12 WH

TrueFashion Compact Drv. In Track - Premium hvit med CRI \geq 90 - 3000 K - Power supply unit - strålningsvinkel 12° - hvit

TrueFashion er en egen serie med LED-spotlights som oppfyller kravene til motebutikker. Disse små spotlightene med stilrene og delikate detaljer har moderne design og glir ubemerket inn i butikkinnredningen, og gir et skreddersydd inntrykk. Serien med spotlights gir optimal lyskvalitet ved å bruke nyskapende linser for å optimalisere kontrastene i butikken. Takket være Philips Fashion-lysvariantene som er spesielt utviklet for å fremheve farger og visuelle kvaliteter sikrer TrueFashion gir en fantastisk lysopplevelse. TrueFashion er også med hvis du har planlagt å utvide til resten av verden siden den er klargjort for internasjonale sertifiseringer. I tillegg tilbyr vi tilpasset logistikk og lokal tilstedeværelse verden over. Motebransjen utvikler seg raskt mot en ny balanse mellom handel på nettet og i butikk. TrueFashion skaper en optimal handleopplevelse for å tiltrekke seg og skape interesser hos kunder, samtidig som fremtidens tilkoblede belysning når butikken og er klar til å kobles sammen med Philips Fashion-konsepter som dynamiske vinduer og EasyAim.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °	Kabel	-
Lyskildefarge	Premium hvit med CRI \geq 90	IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Lyskilde kan erstattes	No	Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Brennbarhetsmerke	NO [-]
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	CE-merke	CE mark
Driver inkludert	Ja	ENEC-merke	ENEC mark
Optiktype	12 [strålningsvinkel 12°]	Garantiperiode	5 år
Lysstrålespredning fra armatur	12°	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen
Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning		

	maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB	34
RoHS-merke	RoHS mark
Product Family Code	ST712T [TrueFashion Compact Drv. In Track]

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	5 A
Startstrømtid	0,05 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Total lengde	162 mm
Total bredde	80 mm
Total høyde	168 mm
Farge	hvit

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	2000 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	75 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	90
Opprinnelig kromatisitet	(0.42, 0.38) SDCM <3
Opprinnelig inngangseffekt	26.5 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)


Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869939918400
Produktnavn for bestilling	ST712T LED20S/PW9-3000 PSU FR12 WH
EAN/UPC – produkt	8718699399184
Bestillingskode	39918400
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
Materialenr. (12NC)	910500465295
Nettovekt (stykk)	0,610 kg





Målskisse




TrueFashion ST700T-ST721T

Fotometriske data



IFAS1_ST712TLED17SPW9-3000PSUFR12

IFCC1_ST712TLED17SPW9-3000PSUFR12



IFPC1_ST712TLED17SPW9-3000PSUFR12

