



TrueFashion

ST712T LED20S/PW9-3000 PSU FR12 WH

TrueFashion Compact Drv. In Track - Premiumvit med CRI ≥ 90 - 3000 K - Strömförsörjningsenhet - Spridningsvinkel 12° - Vit

TrueFashion är en serie med LED-spottar som uppfyller de specifika behoven i klädbutiker. Den här serien med spottar ger belysning av bästa kvalitet genom att använda innovativa linser som optimerar kontrasterna i butiken. TrueFashion har också stöd för dina globala expansionsplaner genom att vara förberedd för internationella certifieringar och globala initiativ. TrueFashion-serien skapar även en optimal shoppingupplevelse som lockar och engagerar kunderna samtidigt som den är bidrar till ansluten belysning i butiken.

Produktdata

Allmän information		Garantitid	
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °	Garantitid	5 år
Ljuskällans färg	Premiumvit med CRI ≥ 90	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Utbyttbar ljuskälla	No	Konstant ljusflöde	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Antal produkter på en automatsäkring	34
Driftdon/strömenhet/transformator	PSU [Strömförsörjningsenhet]	RoHS-märkning	ROHS märke
Driftdon ingår	Ja	Product Family Code	ST712T [TrueFashion Compact Drv. In Track]
Optiktyp	12 [Spridningsvinkel 12°]	Drift och elektricitet	
Armaturens ljusfördelning	12°	Ingående spänning	220 till 240 V
Anslutning	Tryckanslutning och draggänga	Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Kabel	-		
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II		
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, under 30 s		
Säkerhetsmärkning, antändlighet	NO [-]		
CE-märkning	CE märkning		
ENEC-märkning	ENEC märkning		

Ingående ström	5 A
Strömrusningstid	0,05 ms
Effektfaktor (min)	0.9

Styrenheter och dimring

Dimbara	No
---------	----

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial	Polymetylmetakrylat (PMMA)
Fixeringsmaterial	-
Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Klar
Total längd	162 mm
Total bredd	80 mm
Total höjd	168 mm
Färg	Vit

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	2000 lm
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initialt LED-ljusutbyte	75 lm/W
Init. korr. färgtemperatur	3000 K

Init. Färgåtergivningsindex	90
Initial kromaticitet	(0.42, 0.38) SDCM <3
Initial ineffekt	26.5 W
Tolerans för energiförbrukning	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)


Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80

Användningsförhållanden


Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C

Produktdata

Fullständig produktkod	871869939918400
Beställningsproduktnamn	ST712T LED20S/PW9-3000 PSU FR12 WH
EAN/UPC – Produkt	8718699399184
Beställningsnummer	39918400
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	910500465295
Nettovikt (stycke)	0,610 kg





Måttskiss




TrueFashion ST700T-ST721T

Fotometriska data



IFAS1_ST712TLED17SPW9-3000PSUFR12

IFCC1_ST712TLED17SPW9-3000PSUFR12



IFPC1_ST712TLED17SPW9-3000PSUFR12

