



TrueFashion

ST712T LED27S/PW9-3000 PSU FR36 WH

TrueFashion Compact Drv. In Track – Первокласный белый
CRI≥90 – 3000 K – Power supply unit – Beam angle 36° – White

Линейка светодиодных точечных светильников TrueFashion специально разработана для магазинов модной одежды. Миниатюрный дизайн с четкой детализацией отлично вписывается в интерьер магазина, обеспечивая современное индивидуальное оформление. Инновационные линзы гарантируют качественное контрастное освещение, а оттенки TrueFashion — превосходные цвета и визуальные качества. Продукция TrueFashion подготовлена к международным сертификациям, что позволит вам с легкостью выйти на международный рынок. Мы имеем представительства и осуществляем доставку по всему миру. В мире моды формируется новый баланс между онлайн- и офлайн-покупками. TrueFashion позволяет привлекать покупателей, а также поддерживает новые тенденции освещения магазинов — динамические витрины и EasyAim.

Данные о продукции

Общая информация	
Угол расхождения луча от источника света	120 °
Цвет источника света	Первокласный белый CRI≥90
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSU [Power supply unit]
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптики	36 [Beam angle 36°]
Распределение света светильника	36°
Соединение	Соединительный зажим и защита от разъединения
Кабель	-

Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 30 с
Знак пожароопасности	NO [-]
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	ENEC mark
Гарантийный период	5 лет
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median

	useful life (B50) value also represents the B10 value.
Постоянная светоотдача	No
Количество продуктов на прерывателе	34
Знак RoHS	RoHS mark
Код семейства	ST712T [TrueFashion Compact Drv. In Track]

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50–60 Hz
Пусковой ток	5 A
Время пуска	0,05 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0.9

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Алюминий
Материал отражателя	Поликарбонат с алюминиевым покрытием
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Полиметилметакрилат
Материал фиксации	-
Покрытие оптической крышки / линзы	Прозрачное
Общая длина	162 mm
Общая ширина	80 mm
Общая высота	168 mm
Цвет	White
Размеры (высота x ширина x глубина)	168 x 80 x 162 mm (6.6 x 3.1 x 6.4 in)

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0.2 J standard]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	2400 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	86 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	3000 K
Нач. индекс цветопередачи	90
Начальная цветность	(0.42, 0.38) SDCM <3
Начальная входная мощность	28 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)


Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L80

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Подходит для случайного переключения	Да

Данные об изделии

Полный код продукта	871869939908500
Название продукта для заказа	ST712T LED27S/PW9-3000 PSU FR36 WH
EAN/UPC — продукт	8718699399085
Код заказа	910500465301
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910500465301
Вес нетто (шт.)	0,610 kg





Чертеж размеров




TrueFashion ST700T-ST721T

Фотометрические данные



IFCC1_ST712TPSUL1051xLED24SPW9-3000FR36

IFAS1_ST712TPSUL1051xLED24SPW9-3000FR36



IFPC1_ST712TPSUL1051xLED24SPW9-3000FR36

