



TrueFashion

ST712T LED27S/PW9-4000 PSU FR24 BK

TrueFashion Compact Drv. In Track - Premium hvit med CRI \geq 90 - 4000 K - Power supply unit - strålningsvinkel 24° - Sort

TrueFashion er en egen serie med LED-spotlights som oppfyller kravene til motebutikker. Disse små spotlightene med stilrene og delikate detaljer har moderne design og glir ubemerket inn i butikkinnredningen, og gir et skreddersydd inntrykk. Serien med spotlights gir optimal lyskvalitet ved å bruke nyskapende linser for å optimalisere kontrastene i butikken. Takket være Philips Fashion-lysvariantene som er spesielt utviklet for å fremheve farger og visuelle kvaliteter sikrer TrueFashion gir en fantastisk lysopplevelse. TrueFashion er også med hvis du har planlagt å utvide til resten av verden siden den er klargjort for internasjonale sertifiseringer. I tillegg tilbyr vi tilpasset logistikk og lokal tilstedeværelse verden over. Motebransjen utvikler seg raskt mot en ny balanse mellom handel på nettet og i butikk. TrueFashion skaper en optimal handleopplevelse for å tiltrekke seg og skape interesser hos kunder, samtidig som fremtidens tilkoblede belysning når butikken og er klar til å kobles sammen med Philips Fashion-konsepter som dynamiske vinduer og EasyAim.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °
Lyskildefarge	Premium hvit med CRI \geq 90
Lyskilde kan erstattes	No
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]
Driver inkludert	Ja
Optikktype	24 [strålningsvinkel 24°]
Lysstrålespredning fra armatur	24°
Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning

Kabel	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	NO [-]
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	ENEC mark
Garantiperiode	5 år
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen

	maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB	34
RoHS-merke	RoHS mark
Product Family Code	ST712T [TrueFashion Compact Drv. In Track]

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	5 A
Startstrømtid	0,05 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Total lengde	162 mm
Total bredde	80 mm
Total høyde	168 mm
Farge	Sort

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	2400 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	86 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	90
Opprinnelig kromatisitet	(0.37, 0.36) SDCM <3
Opprinnelig inngangseffekt	28 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)


Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869939917700
Produktnavn for bestilling	ST712T LED275/PW9-4000 PSU FR24 BK
EAN/UPC – produkt	8718699399177
Bestillingskode	39917700
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
Materialenr. (12NC)	910500465310
Nettovekt (stykk)	0,610 kg



Målskisse



TrueFashion ST700T-ST721T

