



CoreLine Panel

RC132V LED36S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC

CoreLine Panel, 36 W, 1200x300 mm, 3600 lm, 4000 K,
Bezdrátové, Interact Ready, ELB3h

Panel CoreLine Generation 5 splňuje příslib CoreLine inovativní, snadné instalace a vynikajícího osvětlení. Inovativní funkce MultiLumen panelu CoreLine, navržená jako přímá náhrada funkčních svítidel v aplikacích obecného osvětlení, nabízí tři balíčky světelného toku v jednom svítidle. To usnadňuje výběr vhodného produktu, poskytuje flexibilitu reagovat na preference zákazníků na místě a znamená méně produktových kódů na skladě. Instalace je také rychlá a snadná díky rychlospojce nebo konektoru Wieland. V této řadě jsou k dispozici také svítidla Interact Ready s integrovanou bezdrátovou komunikací připravená k použití s bránami, senzory a softwarem Interact.

Údaje o produktu

Obecné informace		Splňuje požadavky evropské směrnice	
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne	Ano	
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka	RoHS	
Včetně předřadníku	Ano	Světelně technické	
Konektivita	Interact Ready	Světelný tok	
Lighting Technology	LED	3 600 lm	
Vrstva	Výkon	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	
Vestavěné ovládání	Čidlo Interact SNS210	4000 K	
Značka CE	Ano	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	
Záruční lhůta	3 roky + 2 roky po registraci	100 lm/W	
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	Index podání barev (CRI)	
Značka ENEC	-	≥80	
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s	Vyzařovací úhel světelného zdroje	
		120 stupňů	
		Barva světelného zdroje	
		840 neutrální bílá	
		Typ optiky	
		-	
		Divergence světelného paprsku svítidla	
		110°	
		Jednotné hodnocení oslnění CEN	
		22	

CoreLine Panel

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Průměrná spotřeba energie CLO	35 W
Náběhový proud	8 A
Doba náběhového proudu	0,250 ms
Spotřeba energie	36 W
Účinník (zlomek)	0.9
Připojení	Zasunovací konektor a ochrana proti naplnění
Kabel	-
Počet produktů na MCB 16 A typu B	24
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	+10 až +40 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Ovládací rozhraní	Bezdrátové
Stálý světelný tok	Ne
Mechanické a materiály	
Materiál těla	Hliník
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	Polymethylmethakrylát
Materiál optického krytu / čočky	Polymethylmethakrylát
Fixační materiál	Hliník
Barva těla	Bílá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Opalové provedení
Celková délka	1 197 mm
Celková šířka	297 mm
Celková výška	28 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	28 x 297 x 1197 mm
Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP20/44 [Chráněno proti proniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě]

Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Hodnocení udržitelnosti	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerance spotřeby energie	+/-10%
Životnost (podle IEC)	
Poruchovost předřadníku po 5000 hod.	1 %
Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	5 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	L75
Podmínky použití	
Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Vhodné pro náhodné spínání	Ano
Označení a balení	
Objednávací název produktu	RC132V LED36S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC
Celý název výrobku	RC132V LED36S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC
Full EOC	871869940134400
Objednávací kód	40134400
Číslo materiálu (12NC)	910500465361
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718699401344
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8718699401344

CoreLine Panel

Rozměrové výkresy

