




CoreLine Panel

RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC

CoreLine Panel, 40 W, 600x600 mm, 3600 lm, 4000 K,
Bezdrátové, Interact Ready, UGR19, ELB3h

Panel CoreLine Generation 5 splňuje příslib CoreLine inovativní, snadné instalace a vynikajícího osvětlení. Inovativní funkce MultiLumen panelu CoreLine, navržená jako přímá náhrada funkčních svítidel v aplikacích obecného osvětlení, nabízí tři balíčky světelného toku v jednom svítidle. To usnadňuje výběr vhodného produktu, poskytuje flexibilitu reagovat na preference zákazníků na místě a znamená méně produktových kódů na skladě. Instalace je také rychlá a snadná díky rychlospojce nebo konektoru Wieland. V této řadě jsou k dispozici také svítidla Interact Ready s integrovanou bezdrátovou komunikací připravená k použití s bránami, senzory a softwarem Interact.


Údaje o produktu

Obecné informace		Splňuje požadavky evropské směrnice	
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne	Ano	
Počet předřadnickových jednotek	1 jednotka	RoHS	
Včetně předřadníku	Ano	Světelně technické	
Kód produktové řady	RC132V [CORELINE PANEL]	Světelný tok	
Konektivita	Interact Ready	3 600 lm	
Lighting Technology	LED	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	
Vrstva	Výkon	4000 K	
Vestavěné ovládání	Čidlo Interact SNS210	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	
Značka CE	Ano	100 lm/W	
Záruční lhůta	3 roky + 2 roky po registraci	Index podání barev (CRI)	
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	≥80	
Značka ENEC	-	Hodnota blikání (PstLM)	
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s	1	
		Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	
		1,6	
		Vyzařovací úhel světelného zdroje	
		120 stupňů	
		Barva světelného zdroje	
		840 neutrální bílá	
		Typ optiky	
		-	
		Divergence světelného paprsku svítidla	
		90°	

CoreLine Panel

Jednotné hodnocení oslnění CEN	19
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220–240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Průměrná spotřeba energie CLO	35 W
Náběhový proud	8 A
Doba náběhového proudu	0,250 ms
Spotřeba energie	40 W
Účinnost (zlomek)	0.9
Připojení	Zasunovací konektor a ochrana proti napínání
Kabel	-
Počet produktů na MCB 16 A typu B	24
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	+10 až +40 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact
Ovládací rozhraní	Bezdrátové
Stálý světelný tok	Ne
Mechanické a materiály	
Materiál těla	Hliník
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	Polymethylmethakrylát
Materiál optického krytu / čočky	Polymethylmethakrylát
Fixační materiál	Hliník
Barva těla	Bílá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Opálové provedení
Celková délka	597 mm
Celková šířka	597 mm
Celková výška	28 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	28 x 597 x 597 mm

Rozměrové výkresy



Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP20/44 [Chráněno proti proniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Hodnocení udržitelnosti	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerance spotřeby energie	+/-10%
Životnost (podle IEC)	
Poruchovost předřadníku po 5000 hod.	1 %
Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	5 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	L75
Podmínky použití	
Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Vhodné pro náhodné spínání	Ano
Označení a balení	
Objednávací název produktu	RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC
Celý název výrobku	RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC
Full EOC	871869940135100
Objednávací kód	40135100
Číslo materiálu (12NC)	910500465362
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718699401351
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8718699401351

