



TrueFashion

ST710T LED27S/PC9 PSU FR24 BK

TrueFashion Compact - Premium farge med CRI ≥ 90 - 3000 K - Power supply unit - strålningsvinkel 24° - Sort

TrueFashion er en egen serie med LED-spotlights som oppfyller kravene til motebutikker. Disse små spotlightene med stilrene og delikate detaljer har moderne design og glir ubemerket inn i butikkinnredningen, og gir et skreddersydd inntrykk. Serien med spotlights gir optimal lyskvalitet ved å bruke nyskapende linser for å optimalisere kontrastene i butikken. Takket være Philips Fashion-lysvariantene som er spesielt utviklet for å fremheve farger og visuelle kvaliteter sikrer TrueFashion gir en fantastisk lysopplevelse. TrueFashion er også med hvis du har planlagt å utvide til resten av verden siden den er klargjort for internasjonale sertifiseringer. I tillegg tilbyr vi tilpasset logistikk og lokal tilstedeværelse verden over. Motebransjen utvikler seg raskt mot en ny balanse mellom handel på nettet og i butikk. TrueFashion skaper en optimal handleopplevelse for å tiltrekke seg og skape interesser hos kunder, samtidig som fremtidens tilkoblede belysning når butikken og er klar til å kobles sammen med Philips Fashion-konsepter som dynamiske vinduer og EasyAim.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °	Kabel	-
Lyskildefarge	Premium farge med CRI ≥ 90	IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Lyskilde kan erstattes	No	Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Brennbarhetsmerke	NO [-]
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	CE-merke	CE mark
Driver inkludert	Ja	ENEC-merke	ENEC mark
Optikktype	24 [strålningsvinkel 24°]	Garantiperiode	5 år
Lysstrålespredning fra armatur	24°	Konstant lyseffekt	No
Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning	Antall produkter på MCB	34
		RoHS-merke	RoHS mark

Product Family Code	ST710T [TrueFashion Compact]
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	18 A
Startstrømtid	0,25 ms
Strømfaktor (min.)	0.9
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Total lengde	177 mm
Total bredde	80 mm
Total høyde	188 mm
Farge	Sort
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. stöt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	2700 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	83 lm/W

Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	90
Opprinnelig kromatisitet	(0.42, 0.38) SDCM <3
Opprinnelig inngangseffekt	32.5 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)


Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Medianlevetid L70B50	70000 h
Medianlevetid L80B50	50000 h
Medianlevetid L90B50	25000 h
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869940632500
Produktnavn for bestilling	ST710T LED27S/PC9 PSU FR24 BK
EAN/UPC – produkt	8718699406325
Bestillingskode	40632500
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
Materialenr. (12NC)	910500465497
Nettovekt (stykk)	0,610 kg



Målskisse



TrueFashion ST700T-ST721T

