



GreenSpace Accent Projector mini

ST315T LED17S/FMT PSU FR24 BK

GREENSPACE ACCENT PROJECTOR MINI, Tuore liha, Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois), Keskileveä valokeila, Musta RAL 9004

GreenSpace Accent Projector mini on GreenSpace Accent -valikoiman pienikokoisin kohdevalaisin. Vain 80 mm:n halkaisija ja integroitu liitäntälaitte mahdollistavat siistin ja huomaamattoman asennuksen myymälätiloihin. Hyvä suorituskyky ja Philips Food LED -valoreseptit soveltuvat erinomaisesti ruokakauppoihin ja keskustamyymälöihin, kun taas laaja valikoima keilakulmia ja Philips Fashion LED -valoreseptit mahdollistavat laadukkaan valaistuksen luomisen vaatemyymälöihin. Siksi tämä kohdevalaisin soveltuu hyvin erilaisiin myymäläkohteisiin.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Tuote on sammutettava ja sen on annettava jäähtyä ennen käsittelyä ja/tai huoltoa.
- Tuote on asennettava käyttäjien ulottumattomiin. Tuotteen käsitteleminen sen ollessa kuuma edellyttää lämpöä eristävien suojakäsineiden käyttöä.
- Valaisin pitää asentaa ja irrottaa asennusohjeiden mukaisesti

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Tuoteperheen koodi	
Lamppuperheen koodi	-	ST315T [GREENSPACE ACCENT PROJECTOR MINI]	
Kanta	- [-]	Lighting Technology	LED
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Arvoasteikko	Tehokas
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö	CE-merkintä	Kyllä
Liitäntälaitte mukana	Kyllä	Takuuaika	5 vuotta

GreenSpace Accent Projector mini

Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	1 900 lm
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	86 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	≥85
Valonlähteen keilakulma	120 °
Valonlähteen väri	Tuore liha
Optiikan tyyppi	Keskileveä valokeila
Optisen kuvun tyyppi	Polymetyylimetakrylaattikupu/suoja
Valaisimen valokeilan hajautus	24°
Häikäisyindeksi	Not applicable

Käyttö- ja sähkötiedot

Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Alkuperäinen CLO-energiankulutus	– W
Keskimääräinen CLO-energiankulutus	– W
KytKentävirtasysäys	12,8 A
KytKentäaika	208 ms
Virrankulutus	22 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Kisko
Kaapeli	–
Tuotteiden määrä MCB:ssä,16 A, tyyppi B	50

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte/verkkolaite/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois)
Ohjausliittymä	–
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti, alumiini, pinnoitettu
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polymetyylimetakrylaatti
Kiinnitysmateriaali	–

Kotelon väri	Musta RAL 9004
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Clear
Kokonaispituus	181 mm
Kokonaisleveys	80 mm
Kokonaiskorkeus	250 mm
Kokonaishalkaisija	80 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	250 x 80 x 181 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojustu]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.406, 0.350) SDCM<3
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	10 %
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöiän aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L80

Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei

Tuotetiedot

Tilautus tuotteen nimi	ST315T LED17S/FMT PSU FR24 BK
Koko tuotteen nimi	ST315T LED17S/FMT PSU FR24 BK
Full EOC	871869940908100
Tilaukoodi	40908100
Tuotekoodi (12NC)	910500465631
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718699409081
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718699409081

GreenSpace Accent Projector mini

Mittapiirros

