



# Selenium

## SGP340 CPO-TW45W K EB II OR FG 48/60

Vital, MASTER CosmoWhite CPO-TW, 45 W, Elektroniczny, Klasa bezpieczeństwa II, Otwarte CT-POT, Szyba płaska, Uniwersalne dla średnicy 48–60 mm

Selenium SGP340 to efektywna i ergonomiczna oprawa oświetlenia drogowego. Jej nowoczesny, opływowy kształt umożliwia integrację z dowolnym otoczeniem. Selenium zawiera fasetonowy odbłyśnik T-POT zapewniający doskonałe parametry optyczne. Układ redukcji mocy przy użyciu autonomicznego przełącznika umożliwia oszczędzanie energii. Selenium nadaje się do montażu bocznego lub na szczycie słupa pod trzema kątami, co umożliwia optymalną instalację (0, 5, 15°).

### Dane produktu


| Informacje ogólne                                              |                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Kod rodziny lamp                                               | CPO-TW [MASTER CosmoWhite CPO-TW] |
| Podstawa-nasadka                                               | PGZ12 [PGZ12]                     |
| Osprzęt                                                        | EB [Elektroniczny]                |
| Fotokomórka                                                    | -                                 |
| Rodzina produktów                                              | SGP670 [Vital]                    |
| Sterownik wbudowany                                            | -                                 |
| Znak CE                                                        | Tak                               |
| Oznaczenie ENEC                                                | -                                 |
| Dane techniczne oświetlenia                                    |                                   |
| Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie | 5°                                |
| Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku          | 0°                                |
| Typ klosza                                                     | Szyba płaska                      |

| Typ optyki na zewnątrz                | Otwarte CT-POT                                               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Eksploatacja i połączenie elektryczne |                                                              |
| Napięcie wejściowe                    | 220 do 240 V                                                 |
| Zużycie energii                       | 45 W                                                         |
| Mechanika i korpus                    |                                                              |
| Kolor Korpusu                         | Szary                                                        |
| Urządzenie montażowe                  | Uniwersalne dla średnicy 48–60 mm                            |
| Całkowita wysokość                    | 232 mm                                                       |
| Certyfikaty i zastosowania            |                                                              |
| Kod stopnia ochrony                   | IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne] |
| Mech. kod ochrony przed uderzeniami   | IK08 [5 J ochrona przed wandalami]                           |

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Klasa ochrony IEC               | Klasa bezpieczeństwa II              |
| <b>Dane techniczne produktu</b> |                                      |
| Nazwa produktu na zamówieniu    | SGP340 CPO-TW45W K EB II OR FG 48/60 |
| Pełna nazwa produktu            | SGP340 CPO-TW45W K EB II OR FG 48/60 |
| Full EOC                        | 872790062616200                      |
| Kod zamówienia                  | 62616200                             |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Materiał Nr (12NC)              | 910500967112  |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie    | 8727900626162 |
| Numerator - Packs per outer box | 1             |
| EAN/UPC – Opakowanie            | 8727900626162 |

Rysunki techniczne



|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Product</b>                       |
| SGP340 CPO-TW45W K EB II OR FG 48/60 |

