



# Selenium

## SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR FG LS-8 48

Vital, MASTER CosmoWhite CPO-TW, 140 W, Regulación electrónica, Seguridad clase II, CT-POT abierto, Cristal plano, Regulador LumiStep 8 horas, Universal para un diámetro de 48 a 60 mm

Selenium SGP340 es una luminaria eficiente y ergonómica destinada al alumbrado viario. Sus formas sencillas y redondeadas reducen su impacto visual durante el día y permiten su integración en cualquier tipo de entorno. Incorpora el reconocido reflector T-POT para obtener un gran rendimiento óptico. El ahorro energético también es posible gracias a la regulación mediante hilo de mando o el sistema autónomo Chronosense (sin hilo de mando). Selenium resulta adecuada tanto para el montaje de acceso lateral como de tipo post-top y se presenta con tres posibles ángulos de inclinación para ofrecer una instalación óptima (0, 5, 15°).


### Datos del producto

| Información general                        |                                   | Entrada lateral en ángulo de inclinación 0° estándar |                                          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de familias de lámparas             | CPO-TW [MASTER CosmoWhite CPO-TW] | Tipo de cubierta óptica                              | Cristal plano                            |
| Base del casquillo                         | PGZ12 [PGZ12]                     | Tipo de óptica exterior                              | CT-POT abierto                           |
| Equipo                                     | EBR [Regulación electrónica]      | Operativos y eléctricos                              |                                          |
| Fotocélula                                 | -                                 | Tensión de entrada                                   | 220 a 240 V                              |
| Código de gama de producto                 | SGP670 [Vital]                    | Consumo de energía                                   | 140 W                                    |
| Control integrado                          | Regulador LumiStep 8 horas        | Mecánicos y de carcasa                               |                                          |
| Marca CE                                   | Sí                                | Color de la carcasa                                  | Gris                                     |
| Certificado ENEC                           | -                                 | Dispositivo de montaje                               | Universal para un diámetro de 48 a 60 mm |
| Datos técnicos de la luz                   |                                   |                                                      |                                          |
| Post-top en ángulo de inclinación estándar | 5°                                |                                                      |                                          |

|                                               |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura global                                 | 232 mm                                                                                            |
| <b>Aprobación y aplicación</b>                |                                                                                                   |
| Código de protección de entrada               | IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión] |
| Índice de protección frente a choque mecánico | IK08 [5 J resistente al vandalismo]                                                               |
| Clase de protección IEC                       | Seguridad clase II                                                                                |
| <b>Datos de producto</b>                      |                                                                                                   |
| Nombre de producto del pedido                 | SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR FG LS-8 48                                                          |

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nombre completo del producto               | SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR FG LS-8 48 |
| Full EOC                                   | 872790062628500                          |
| Código de pedido                           | 62628500                                 |
| Código 12NC                                | 910500968312                             |
| Cantidad por paquete                       | 1                                        |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8727900626285                            |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 1                                        |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8727900626285                            |

Plano de dimensiones



|                                          |
|------------------------------------------|
| Product                                  |
| SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR FG LS-8 48 |

