



TownGuide Performer

BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6

TOWNGUIDE PERF BOWL, LED module 6000 lm, Distribuição média, Bojo/tampa de policarbonato clara

A família TownGuide Performer possui design moderno e está disponível em seis modelos: Cone Flat, Bowl, Classic Cone, Classic, T e Tzero. Todos estão disponíveis na versão difusor transparente, exceto o modelo Tzero, que também possui difusor opaco. Oferecendo uma extensa gama de fluxos luminosos e vida útil elevada, é fácil selecionar a versão que melhor se adequa aos requisitos específicos do seu projeto. Além disso, a TownGuide Performer possui uma variedade de opções de sistemas de controle que podem fazer parte dos seus sistemas inteligentes e conectados buscando principalmente a redução de energia - do controle independente LumiStep e DynaDimmer, SDU switch-dim, até conectividade remota contínua com o gerenciamento de iluminação CityTouch. É uma luminária LED econômica e extremamente eficiente quando comparada às tecnologias tradicionais da mesma aplicação.

Dados do produto

Informações gerais			
Código da família das lâmpadas	LED60 [LED module 6000 lm]	Controle incorporado	Emissão de luz constante e DynaDimmer com predefinições fixas versão 2
Fonte de luz substituível	Sim	Marca CE	Sim
Número de unidades de equipamento	Unidade	Período de garantia	5 anos
Driver incluído	Sim	Marca de inflamabilidade	-
Fotocélula	-	Marca ENEC	Marca ENEC
Light source engine type	LED	Teste de Glow-wire	Temperatura de 650 °C, duração de 5 s
Código da família de produtos	BDP101 [TOWNGUIDE PERF BOWL]	Compatível com EU RoHS	Sim
Lighting Technology	LED	Classe de facilidade de manutenção	Classe A, luminária equipada com peças reparáveis (quando aplicável): placa de LED, driver, unidades de controle,
Escala de valor	Desempenho		

TownGuide Performer

	dispositivo de proteção contra picos, óptica, tampa frontal e peças mecânicas
--	---

Dados técnicos de luz

Proporção de fluxo luminoso ascendente	3
Fluxo luminoso	4.424 lm
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	0°
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	-
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	102 lm/W
Color rendering index (CRI)	80
Número de fontes de luz	8
Cor da fonte de luz	Branco quente 830
Tipo de acessório de difusor ótico	Bojo/tampa de policarbonato clara
Propagação do feixe de luz da luminária	53° x 71°
Tipo óptico ao ar livre	Distribuição média

Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Consumo inicial de energia CLO	43.5 W
Average CLO power consumption	45 W
Consumo de energia CLO final	46.5 W
Corrente de irrupção	45 A
Tempo de irrupção	0,285 ms
Consumo de energia	46,5 W
Fator de potência (fração)	0.96
Conexão	Bloco de conexão do parafuso de 5 polos
Cabo	-
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	10

Temperatura

Intervalo de temperatura ambiente	-40 a 35 °C
-----------------------------------	-------------

Controles e dimerização

Regulável	Sim
Driver/unidade de potência/transformador	Unidade da fonte de alimentação com DynaDimmer e emissão de luz constante (integrado)
Interface de controle	-
Emissão de luz constante	Sim

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Alumínio
Material refletor	-
Material de óptica	Acrilato
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Policarbonato
Fixation material	Aço
Cor do compartimento	Prateado

Dispositivo de montagem	Topo do poste para diâmetro de 62 mm
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Hemisférica
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Claro
Comprimento geral	570 mm
Largura total	570 mm
Altura geral	293 mm
Diâmetro total	570 mm
Área projetada efetiva	0,095 m²
Dimensões (altura x largura x profundidade)	293 x 570 x 570 mm
Cor das peças	Todas as peças coloridas

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [20 J resistente a vandalismo]
Surge Protection (Common/Differential)	Nível de proteção contra sobretensão da luminária até o modo diferencial de 6 kV e o modo comum de 6 kV
Sustainability rating	Lighting for circularity
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-7%
Cromaticidade inicial	(0.43, 0.40) SDCM <5
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Taxa de falhas do controlador a 5000 h	0,5 %
Taxa de falha do equipamento de controle na vida útil média de 100.000 h	10 %
Manutenção luminica na vida útil média* de 100.000 h	94

Condições de aplicação

Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
Nível de regulação máximo	50%

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6
Nome do produto completo	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6
Full EOC	871829190613100
Descrição do código local	LUMINARIA LED BDP10160830DMPCCCLODDF26
Código de encomenda	910500991014
Nº do material (12NC)	910500991014
Código local	910500991014
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718291906131
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1

TownGuide Performer

EAN/UPC – caixa

8718291906131

Desenho dimensional



© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Dezembro 5 - Dados sujeitos a alteração