



TownGuide Performer

BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6

TOWNGUIDE PERF CLASSIC CONE - LED module 4000 lm -
Distribution wide - Polykarbonátová koule/kryt čírá

Řada TownGuide Performer se sestává z šesti rozeznatelných, moderních tvarů: plochý kužel, miskový kryt, klasický kužel, klasické, T a Tzero. Všechny varianty jsou k dispozici buď s čířým, nebo s mléčným krytem. S rozsáhlou škálou světelných výkonů a výběrem barev světla a provozních životností je snadné vybrat verzi, která bude nejlépe vyhovovat specifickým požadavkům vašeho projektu. Navíc má TownGuide Performer řadu možností řízení, díky kterým se může stát integrální součástí vašich chytrých programů úspory energie – od samostatných LumiStep a DynaDimmer, přes ovládání stmívání přepínačem SDU až po dokonalé dálkové připojení k softwaru pro správu osvětlení CityTouch. Montáž je snadná. Díky bajonetovému spoji s integrovanou průchodkou umístěnému v montážním třmenu není nutné při instalaci vůbec otvírat svítidlo. Společnost Philips vynaložila veškeré úsilí na to, aby celkové provozní náklady (TCO) svítidla byly co nejatraktivnější. A protože je TownGuide Performer specializované LED svítidlo kompatibilní s řadou ovládacích systémů, je jeho úspora nákladů na energii a údržbu ve srovnání s konvenčním osvětlením značná.

Údaje o produktu

General Information			
Počet světelných zdrojů	4 [4 pcs]	Včetně předřadníku	Ano
Kód řady zdroje	LED40 [LED module 4000 lm]	Typ optického krytu / čoček	PCC [Polykarbonátová koule/kryt čírá]
Barva světelného zdroje	830 teplá bílá	Divergence světelného paprsku svítidla	50° x 70°
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ano	Vestavěné ovládání	CLO-DDF1 [Constant light output and DynaDimmer fixed presets version 1]
Počet předřadниковých jednotek	1 unit	Řídicí rozhraní	-
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSDD-CLO [Power supply unit with DynaDimmer and constant light output (integrated)]	Regulace světla	Dimming via DynaDimmer integrated in ballast or driver
		Kabel	-

TownGuide Performer

Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Barva dílů	AL
Pokrytí	-
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 5 s
Značka hořlavosti	NO [-]
Bezpečnostní zařízení	PCBC [PCB cover]
Značka CE	CE mark
Značka ENEC	ENEC mark
Záruční lhůta	5 let
Optic type outdoor	Distribution wide
Fotobuňka	No [-]
Konstantní světelný výkon	Yes
Počet produktů v MCB	10
Značka RoHS	RoHS mark
Značka WEEE	-
LED engine type	LED
Product Family Code	BDP102 [TOWNGUIDE PERF CLASSIC CONE]

Light Technical

Poměr výkonu světelného toku směrem vzhůru	3
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	0°
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	-

Operating and Electrical

Vstupní napětí	220-240 V
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Počáteční spotřeba energie při stálém světelném toku	30.5 W
Průměrná spotřeba energie při stálém světelném toku	31 W
Konečná spotřeba energie při stálém světelném toku	32 W
Náběhový proud	45 A
Doba náběhu	0,285 ms
Účinnost (min.)	0.95
Účinnost (jmen.)	0.81

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

Mechanical and Housing

Materiál pláště	hliník
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	Acrylate
Materiál optického krytu / čoček	Polykarbonát
Materiál uchycení	Steel
Montážní zařízení	62P [Post-top for diameter 62 mm]
Tvar optického krytu / čoček	Conical

Povrchová úprava optického krytu / čoček	Čirá
Krouticí moment	15
Celková výška	317 mm
Celkový průměr	570 mm
Effective projected area	0,088 m²
Barva	SI

Approval and Application

IP kód	IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK10 [20 J vandal-resistant]

Initial Performance (IEC Compliant)

Počáteční světelný tok	3002 lm
Tolerance světelného toku	+/-7%
Počáteční účinnost svítidla LED	98 lm/W
Poč. korel. teplota chromatičnosti	3000 K
Poč. Index barevného podání	80
Původní chromatičnost	(0.43, 0.40) SDCM <5
Počáteční příkon	32 W
Tolerance spotřeby energie	+/-11%

Over Time Performance (IEC Compliant)

Control gear failure rate at median useful life 100000 h	0,1 %
Lumen maintenance at median useful life* 35000 h	-
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	-
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h	-
Lumen maintenance at median useful life* 100000 h	94

Application Conditions


Rozsah okolní teploty	-40 až +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C

Product Data

Úplný kód výrobku	871829190620900
Objednávací název produktu	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6
EAN/UPC – výrobek	8718291906209
Objednávací kód	90620900
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	1
Materiál č. (12NC)	910500991021
Celková hmotnost (kus)	6,680 kg

TownGuide Performer

Rozměrové výkresy



TownGuide Performer BDP100-105

