



TownGuide Performer

BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P

TOWNGUIDE PERF T - LED module 5000 lm - Distribution wide
- Polykarbonátová koule/kryt matová - Constant light output -
Post-top for diameter 62 mm

Řada TownGuide Performer se sestává z šesti rozeznatelných, moderních tvarů: plochý kužel, miskový kryt, klasický kužel, klasické, T a Tzero. Všechny varianty jsou k dispozici buď s čirým, nebo s mléčným krytem. S rozsáhlou škálou světelných výkonů a výběrem barev světla a provozních životností je snadné vybrat verzi, která bude nejlépe vyhovovat specifickým požadavkům vašeho projektu. Navíc má TownGuide Performer řadu možností řízení, díky kterým se může stát integrální součástí vašich chytrých programů úspory energie – od samostatných LumiStep a DynaDimmer, přes ovládání stmívání přepínačem SDU až po dokonalé dálkové připojení k softwaru pro správu osvětlení CityTouch. Montáž je snadná. Díky bajonetovému spoji s integrovanou průchodkou umístěnému v montážním třmenu není nutné při instalaci vůbec otevírat svítidlo. Společnost Philips vynaložila veškeré úsilí na to, aby celkové provozní náklady (TCO) svítidla byly co nejatraktivnější. A protože je TownGuide Performer specializované LED svítidlo kompatibilní s řadou ovládacích systémů, je jeho úspora nákladů na energii a údržbu ve srovnání s konvenčním osvětlením značná.

Údaje o produktu

General Information	
Počet světelných zdrojů	6 [6 pcs]
Kód řady zdroje	LED50 [LED module 5000 lm]
Barva světelného zdroje	830 teplá bílá
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ano
Počet předřadnikových jednotek	1 unit
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSR-CLO [Power supply unit regulating with constant light output]
Včetně předřadníku	Ano
Typ optického krytu / čoček	PCF [Polykarbonátová koule/kryt matová]
Divergence světelného paprsku svítidla	50° x 70°
Vestavěné ovládání	CLO [Constant light output]

TownGuide Performer

Řídicí rozhraní	-
Regulace světla	-
Kabel	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Barva dílů	AL
Pokrytí	-
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 5 s
Značka hořlavosti	NO [-]
Bezpečnostní zařízení	PCBC [PCB cover]
Značka CE	CE mark
Značka ENEC	ENEC mark
Záruční lhůta	5 let
Optic type outdoor	Distribution wide
Fotobuňka	No [-]
Konstantní světelný výkon	Yes
Počet produktů v MCB	10
Značka RoHS	RoHS mark
Značka WEEE	-
LED engine type	LED
Product Family Code	BDP104 [TOWNGUIDE PERF T]

Light Technical

Poměr výkonu světelného toku směrem vzhůru	3
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	0°
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	-

Operating and Electrical

Vstupní napětí	220-240 V
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Počáteční spotřeba energie při stálém světelném toku	37 W
Průměrná spotřeba energie při stálém světelném toku	38.5 W
Konečná spotřeba energie při stálém světelném toku	40 W
Náběhový proud	45 A
Doba náběhu	0,285 ms
Účinnost (min.)	0.96
Účinnost (jmen.)	0.87

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and Housing

Materiál pláště	Hliník
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	Acrylate
Materiál optického krytu / čoček	Polykarbonát
Materiál uchycení	Steel
Montážní zařízení	62P [Post-top for diameter 62 mm]

Tvar optického krytu / čoček	Narrow
Povrchová úprava optického krytu / čoček	Mléčná
Krouticí moment	15
Celková výška	277 mm
Celkový průměr	570 mm
Effective projected area	0,053 m²
Barva	SI

Approval and Application

IP kód	IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK10 [20 J vandal-resistant]

Initial Performance (IEC Compliant)

Počáteční světelný tok	2115 lm
Tolerance světelného toku	+/-7%
Počáteční účinnost svítidla LED	57 lm/W
Poč. korel. teplota chromatičnosti	3000 K
Poč. Index barevného podání	80
Původní chromatičnost	(0.43, 0.40) SDCM <5
Počáteční příkon	41 W
Tolerance spotřeby energie	+/-11%

Over Time Performance (IEC Compliant)

Control gear failure rate at median useful life 100000 h	0,001 %
Lumen maintenance at median useful life* 35000 h	-
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	-
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h	-
Lumen maintenance at median useful life* 100000 h	91


Application Conditions

Rozsah okolní teploty	-40 až +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maximální úroveň stmívání	Nerelevantní

Product Data


Úplný kód výrobku	871829191086200
Objednací název produktu	BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P
EAN/UPC – výrobek	8718291910862
Objednací kód	91086200
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	1
Materiál č. (12NC)	910500991147
Celková hmotnost (kus)	7,130 kg

Rozměrové výkresy




TownGuide Performer BDP100-105

Fotometrické údaje



OFPL1_BDP104PCF1xGRN50830DW



OFPC1_BDP104PCF1xGRN50830DW

