



TBH375

TBH375 2xTL-D58W HFR PI

TBH375, 2, MASTER TL-D, 58 В, Высокочастотный регулятор,
Нажимной разъем 3-полюсный

Защищенный от ударов мячом светильник для люминисцентных ламп TL-D, специально сконструирован для универсальных спортзалов и теннисных залов. Решетки не позволяют игрокам смотреть прямо на лампы. Усиленная конструкция корпуса защищает лампы от удара мячом. Для монтажа на поверхность или в ниши. Вместе со светильником поставляются оптические системы.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	TL-D [MASTER TL-D]
ПРА	HFR [Высокочастотный регулятор]
Код семейства продуктов	TBH375 [TBH375]
Маркировка CE	Да
Сертификат ENEC	Знак ENEC

Технические характеристики освещения	
Количество источников света	2

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вг
Энергопотребление	58 В
Соединение	Нажимной разъем 3-полюсный


Механические компоненты и корпус	
Общая ширина	313 мм

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Условия эксплуатации	
Подходит для случайного переключения	Не применимо

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	TBH375 2xTL-D58W HFR PI
Полное название продукта	TBH375 2xTL-D58W HFR PI
Полный код продукта	871155963563700
Код заказа	910501138103
Материал № (12NC)	910501138103
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711559635637
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8711559635637

Чертеж размеров



Product

TBH375 2xTL-D58W HFR PI

