



SmartForm TCS460

TCS460 1x49W/830 HFP MLO-PC

SmartForm surface mnt, 1, 49 W, 830 blanc chaud, Performer HF, Optique à microlentilles dans cache en polycarbonate

Les plafonniers et suspensions viennent compléter la famille SmartForm performante et confortable grâce à ses micro-optiques et optiques à microlentilles MLO. Le design du SmartForm plafonnier et suspension est harmonieux de par ses formes douces et sa faible épaisseur (seulement 49 mm). La flexibilité de la gamme des encastrés est préservée. Ces luminaires extra-plats sont disponibles avec au choix les tubes MASTER TL5, TL5 ECO ou LED en version rectangulaire et carrée. Les consommations seront optimisées grâce aux différents systèmes de gestion intégrés au luminaire : • LuxSense (LXM) ajuste le niveau d'éclairage en fonction de la lumière naturelle. • ActiLume (ACL) permet la détection de mouvements, une régulation en fonction de la lumière naturelle, ainsi qu'une gestion grâce à une télécommande infrarouge.

Données du produit


Informations générales		Données techniques de l'éclairage	
Code famille lampe	TL5 [TL5]	Nombre de sources lumineuses	1
Appareillage	HFP [Performer HF]	Température de couleur	830 blanc chaud
Câblage traversant	-	Type d'optique	-
Code famille de produits	TCS460 [SmartForm surface mnt]	Type de cache optique/de lentille	Optique à microlentilles dans cache en polycarbonate
Commande intégrée	-	Fonctionnement et électricité	
Marquage CE	Oui	Tension d'entrée	220 à 240 V
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Consommation électrique	49 W
Marquage ENEC	Marquage ENEC	Connexion	Connecteur à poussoir 3 pôles
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s		

SmartForm TCS460

Câble	-
Mécanique et boîtier	
Distance en longueur du point de fixation (nom.)	1 355 mm
Couleur du corps	Blanc
Longueur totale	1 540 mm
Approbation et application	
Indice de protection	IP40 [Protection des fils]
Protection contre les chocs mécaniques	IK07 [2 J renforcé]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Conditions d'application	
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable

Données du produit	
Nom du produit de la commande	TCS460 1x49W/830 HFP MLO-PC
Nom de produit complet	TCS460 1x49W/830 HFP MLO-PC
Code EOC	871794399196900
Code de commande	99196900
Code 12NC	910501392503
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8717943991969
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8717943991969

Schéma dimensionnel



Product	A	B
TCS460 1x49W/830 HFP MLO-PC	1 355 mm	1 540 mm

