



# TBH375 Sportstättenleuchte

## TBH375 2xTL-D58W/830 HFP PI

TBH375, 2, MASTER TL-D, 58 W, 830 Warmweiß, HF-Performer, Schnellsteckverbinder, 3-polig

Ballwurfsichere Sportstättenleuchte für Deckenanbau-, Deckeneinbau- und Kettenmontage. Für TL-D und TL5 Leuchtstofflampen. Gehäuse aus weiß lackiertem Stahlblech. Für Einzel- oder Lichtbandanordnung verwendbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Weißes Lamellenraster mit Aluminium-Kopfspiegel und eingebrachten Stahlstreben für Ballwurfsicherheit, symmetrisch strahlend. Die Leuchte muss zur Montage nicht geöffnet werden, dadurch ist eine sehr schnelle Installation möglich. Lieferung inklusive Leuchtmittel.

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Elektrischer Anschluss	
Lampenfamiliencode	TL-D [MASTER TL-D]		Schnellsteckverbinder, 3-polig
Betriebsgerät	HFP [HF-Performer]	Mechanik und Gehäuse	
Produktfamiliencode	TBH375 [TBH375]	Gesamte Breite	313 mm
CE-Zeichen	Ja	Genehmigung und Anwendung	
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Lichttechnische Daten		IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Anzahl Lichtquellen	2	Anwendungsbedingungen	
Farbe der Lichtquelle	830 Warmweiß	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nicht anwendbar
Betrieb und Elektrik		Produktdaten	
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Bestell-Produktname	TBH375 2xTL-D58W/830 HFP PI
Energieverbrauch	58 W		

## TBH375 Sportstättenleuchte

Gesamtbezeichnung des Produkts	TBH375 2xTL-D58W/830 HFP PI
Gesamt-Produktcode	871155975804600
Bestellcode	75804600
Material-Nr. (12NC)	910501733803
Anzahl pro Verpackung	1

EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711559758046
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8711559758046

### Abmessungsskizzen



#### Product

TBH375 2xTL-D58W/830 HFP PI

