

TBH375

Sportstättenleuchte

TBH375 3xTL-D58W/830 HFP PI

TBH375, 3, MASTER TL-D, 58 W, 830 Warmweiß, HF-Performer, Schnellsteckverbinder, 3-polig

Ballwurfsichere Sportstättenleuchte für Deckenanbau-, Deckeneinbau- und Kettenmontage. Für TL-D und TL5 Leuchtstofflampen. Gehäuse aus weiß lackiertem Stahlblech. Für Einzel- oder Lichtbandanordnung verwendbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Weißes Lamellenraster mit Aluminium-Kopfspiegel und eingebrachten Stahlstreben für Ballwurfsicherheit, symmetrisch strahlend. Die Leuchte muss zur Montage nicht geöffnet werden, dadurch ist eine sehr schnelle Installation möglich. Lieferung inklusive Leuchtmittel.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Elektrischer Anschluss	
Lampenfamiliencode	TL-D [MASTER TL-D]	Schnellsteckverbinder, 3-polig	
Betriebsgerät	HFP [HF-Performer]		
Produktfamiliencode	TBH375 [TBH375]		
CE-Zeichen	Ja		
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen		
Lichttechnische Daten		Mechanik und Gehäuse	
Anzahl Lichtquellen	3	Gesamte Breite	463 mm
Farbe der Lichtquelle	830 Warmweiß		
Betrieb und Elektrik		Genehmigung und Anwendung	
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Energieverbrauch	58 W	IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
		Anwendungsbedingungen	
		Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nicht anwendbar
		Produktdaten	
		Bestell-Produktname	TBH375 3xTL-D58W/830 HFP PI

TBH375 Sportstättenleuchte

Gesamtbezeichnung des Produkts	TBH375 3xTL-D58W/830 HFP PI
Gesamt-Produktcode	871155975806000
Bestellcode	75806000
Material-Nr. (12NC)	910501734303
Anzahl pro Verpackung	1

EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711559758060
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8711559758060

Abmessungsskizzen



Product
TBH375 3xTL-D58W/830 HFP PI

