




SmartForm TBS460

TBS460 1x49W/830 HFP D8 W AIR IP

SmartForm recessed modular, 1, 49 W, Alb cald 830, HF Performer, Sistem optic semi-lucios cu micro-lamele 3D, Fișă cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels

Reflectând simplitatea tipică mărcii Philips, corpurile de iluminat încastate SmartForm reprezintă o gamă de corpuri de iluminat modulare, extrem de versatile. Disponibile în versiuni pătrate și dreptunghiulare, pentru lămpi TL5, corpurile de iluminat SmartForm sunt concepute pentru a fi montate în diverse tipuri de tavane modulare (cu elemente modulare de 600 mm) și tavane din plăci de gips-carton. Eficiența energetică Pe lângă utilizarea lămpilor de înaltă eficiență TL5 și a balasturilor electronice, corpurile de iluminat încastate SmartForm pot fi echipate cu sisteme de control pentru detectarea prezenței (ActiLume) și adaptare a fluxului luminos în funcție de lumina diurnă (ActiLume/Luxsense), astfel reducându-se și mai mult consumul energetic pe unitatea de suprafață (W/m^2) și volumul de emisii CO_2 . SmartForm – corpuri de iluminat ultra-plat Corpurile de iluminat încastate SmartForm TBS460 se bazează pe un microsistem optic superior și au o înălțime de numai 45 mm, fiind ideale pentru aplicațiile care dispun de un spațiu de încastare redus, spre exemplu, în cazul proiectelor de renovare, unde spațiul de deasupra tavanului fals este foarte mic.

Catalog de date

Informații generale			
Cod familie lămpi	TL5 [TL5]	Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Echipament	HFP [HF Performer]	Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Cod familie de produse	TBS460 [SmartForm recessed modular]	Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 5 s
Comandă încorporată	-	Date tehnice lumină	
Marcaj CE	Da	Număr de surse de lumină	1

SmartForm TBS460

Culoare sursă de lumină	Alb cald 830
Tip de sistem optic	Sistem optic semi-lucios cu micro-lamele 3D
Tip capac optic/lentilă	-

Funcționare și sistem electric

Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Consum de curent	49 W
Conexiune	Fișă cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels
Cablu	-

Sistem mecanic și carcasă

Culoare carcasă	Alb
Lungime totală	1.497 mm

Aprobare și aplicație

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]

Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
------------------------	----------------------


Condiții de utilizare

Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică
-----------------------------------	--------------

Date despre produs

Nume comandă produs	TBS460 1x49W/830 HFP D8 W AIR IP
Numele complet al produsului	TBS460 1x49W/830 HFP D8 W AIR IP
Full EOC	871150000281500
Cod de comandă	00281500
Număr material (12NC)	910501775703
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500002815
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8711500002815

Cote



Product	A
TBS460 1x49W/830 HFP D8 W AIR IP	1.497 mm

