




SmartForm TBS460/461/471

TBS460 1x54W/830 HFP D8 W AIR IP

SmartForm recessed modular, 1, 54 W, 830 warmwit, HF Performer, Semi-hoogglanzende optiek, 3D-microlamellen, 3-polige plug-in connector, Wieland/Adels-compatibel

De SmartForm is een zeer veelzijdige, modulaire inbouwarmatuur – een sprekend voorbeeld van de ‘eenvoud’ waar Philips naar streeft. De SmartForm armaturen, die verkrijgbaar zijn in vierkante en rechthoekige uitvoeringen voor MASTER TL5-lampen, zijn geschikt voor een grote reeks modulaire plafondtypes (moduulmaat 600 mm) en voor stucwerkplafonds. Energiezuinig. Niet alleen is de SmartForm familie inbouwarmaturen voorzien van energiezuinige MASTER TL5-lampen en een elektronisch VSA, maar ze kunnen ook worden uitgerust met lichtregelaars voor aanwezigheidsdetectie (ActiLume) en daglichtafhankelijk dimmen (ActiLume/Luxsense), wat de totale exploitatiekosten nog verder verlaagt. Zo verlaagt deze ‘groene’ productenreeks ook het energieverbruik – het specifieke vermogen (W/m^2) is erg laag – en de CO_2 -uitstoot. SmartForm TBS460 inbouwarmatuur – ultravlakke ‘lichtbundel’. SmartForm TBS460 ‘lichtbundel’ inbouwarmaturen zijn opgebouwd rondom superieure micro-optieken en hebben een inbouwhoogte van nauwelijks 45 mm. Daardoor zijn ze ideaal voor toepassingen die zeer platte armaturen vereisen, bijv. in renovatieprojecten waar de plafondruimte zeer beperkt kan zijn.

Product gegevens

Algemene informatie			
Type lichtbron	TL5 [TL5]	Ingebouwde regeling	-
VSA	HFP [HF Performer]	CE-markering	Ja
Code productfamilie	TBS460 [SmartForm recessed modular]	Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken

SmartForm TBS460/461/471

ENEC-markering	ENEC-markering
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s

Gegevens lichttechniek

Aantal lichtbronnen	1
Kleur lichtbron	830 warmwit
Optiektype	Semi-hoogglanzende optiek, 3D-microlamellen
Type lichtkap	-

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Energieverbruik	54 W
Aansluiting	3-polige plug-in connector, Wieland/Adels-compatibel
Kabel	-

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Wit
Totale lengte	1.197 mm

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
--------------------	-----------------------------------

IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I



Toepassingsomstandigheden

Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing
---------------------------------------	---------------------

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	TBS460 1x54W/830 HFP D8 W AIR IP
Volledige productnaam	TBS460 1x54W/830 HFP D8 W AIR IP
Full EOC	871150000284600
Beschrijving lokale code	TBS460154D8IP
Bestelcode	00284600
Materiaalnr. (12NC)	910501776003
Lokale code	TBS460154D8IP
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500002846
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8711500002846

Maatschets



Product	A
TBS460 1x54W/830 HFP D8 W AIR IP	1.197 mm

