




SmartForm TBS460

TBS460 2x28W/830 HFR D8 LXM W AIR IP

SmartForm recessed modular, 2, 28 W, 830 teplá bílá, HF Regulator, Pololesklá optika, 3D mikrolamely, Luxsense pro mikročočkovou optiku, Třípólový zástrčkový konektor kompatibilní s Wieland/Adels

Zapuštěné svítidlo SmartForm, které odráží snahu společnosti Philips o jednoduchost, je kompletní řadou vysoce všestranných modulových svítidel. Svítidla SmartForm jsou k dispozici pro zdroje MASTER TL5 ve čtvercové a obdélníkové verzi a jsou navržena tak, aby mohla být použita v široké řadě modulových typů stropů (rošty modulů 600 mm) a v sádkartonových střepech. Energetická účinnost. Kromě použití energeticky účinných světelných zdrojů MASTER TL5 a elektronických předřadníků může být řada zapuštěných svítidel SmartForm vybavena světelnými ovladači pro detekci pohybu (ActiLume) a regulaci přirozeného osvětlení (ActiLume/ Luxsense) pro snížení celkových nákladů na vlastnictví. Tímto způsobem snižuje řada Green Flagship také spotřebu energie – poměr W/m^2 je velmi nízký – a produkci CO_2 . Zapuštěné svítidlo SmartForm TBS460 – ultraploché „světelný paprsek“. Zapuštěná svítidla SmartForm TBS460 jsou vybavena kvalitní mikrooptikou a mají výšku pro zabudování pouhých 45 mm. Jsou proto ideální pro použití vyžadující velmi plochá svítidla, např. při renovacích, kde může být stropní prostor zvláště omezený. Svítidlo je vybaveno kvalitní mikrooptikou a má výšku pro zabudování pouhých 45 mm. Velmi plochá svítidla jsou ideální pro použití tam, kde je nad nepravými stropy málo prostoru, např. při renovacích, kde může být stropní prostor zvláště omezený.

Údaje o produktu

Obecné informace		Kód produktové řady	
Kód řady svítidel	TL5 [TL5]	TBS460 [SmartForm recessed modular]	
Předřadník	HFR [HF Regulator]	Vestavěné ovládání	Luxsense pro mikročočkovou optiku
		Značka CE	Ano

SmartForm TBS460

Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
Značka ENEC	Značka ENEC
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s

Světelné technické

Počet světelných zdrojů	2
Barva světelného zdroje	830 teplá bílá
Typ optiky	Pololesklá optika, 3D mikrolamely
Typ optického krytu	-

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220 až 240 V
Spotřeba energie	28 W
Připojení	Třípólový zástrčkový konektor kompatibilní s Wieland/Adels
Kabel	-

Mechanické a materiály

Barva těla	Bílá
------------	------

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
----------------------------	--------------------------------------

Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I


Podmínky použití

Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se
----------------------------	---------------

Označení a balení

Objednací název produktu	TBS460 2x28W/830 HFR D8 LXM W AIR IP
Celý název výrobku	TBS460 2x28W/830 HFR D8 LXM W AIR IP
Full EOC	871150000336200
Objednací kód	00336200
Číslo materiálu (12NC)	910501781203
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500003362
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8711500003362

Rozměrové výkresy



Product	A
TBS460 2x28W/830 HFR D8 LXM W AIR IP	1 197 mm

