

SmartForm modular

TBS460 2x28W/840 HFP C8 PIP IP

SmartForm recessed modular, 2, 28 W, 840 blanco neutro, HF Performer, Óptica de alto brillo, microlamas 3D, Conector push-in y retenedor

Fiel reflejo del afán de Philips por la sencillez, SmartForm es una familia de luminarias modulares de gran versatilidad para el montaje empotrado. Disponibles en versiones cuadradas y rectangulares para lámparas MASTER TL5 y TL5 ECO, las luminarias SmartForm están diseñadas para adaptarse a una amplia gama de tipos de techo de modulación estándar (cuadrículas modulares de 600 mm) y techos de escayola. Además de incorporar las lámparas MASTER TL5 o TL5 ECO de bajo consumo y balasto electrónico, la familia SmartForm de luminarias empotrables también puede equiparse con controles de iluminación para la detección de presencia y la regulación en función de la luz natural (ActiLume) y para la regulación en función de la luz natural exclusivamente (Luxsense), lo que reduce aún más el coste total de propiedad. De esta manera, esta gama de luminarias Bandera Verde también reduce el consumo energético $-W/m^2$ muy bajo- y la producción de CO_2 . Las luminarias SmartForm TBS460 tipo "haces de luz" tienen una altura de apenas 45 mm, lo que las hace idóneas para aplicaciones que exigen unas luminarias ultraplanas, por ejemplo en proyectos de remodelaciones con espacios de techo muy limitados.

Datos del producto

Información general		Marca de inflamabilidad	
Código de familias de lámparas	TL5 [TL5]	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	
Equipo	HFP [HF Performer]	Certificado ENEC	
Código de gama de producto	TBS460 [SmartForm recessed modular]	Test del hilo incandescente	
Control integrado	-	Temperatura 850 °C, duración 5 s	
Marca CE	Si		

SmartForm modular

Datos técnicos de la luz	
Número de fuentes de luz	2
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Tipo de óptica	Óptica de alto brillo, microlamas 3D
Tipo de cubierta óptica	-

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Consumo de energía	28 W
Conexión	Conector push-in y retenedor
Cable	-

Mecánicos y de carcasa	
Color de la carcasa	Blanco


Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]

Clase de protección IEC	Seguridad clase I
-------------------------	-------------------

Condiciones de aplicación	
Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	TBS460 2x28W/840 HFP C8 PIP IP
Nombre completo del producto	TBS460 2x28W/840 HFP C8 PIP IP
Full EOC	871150000346100
Código de pedido	00346100
Código 12NC	910501782203
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500003461
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8711500003461

Plano de dimensiones



Product	A
TBS460 2x28W/840 HFP C8 PIP IP	1.197 mm

