



SmartForm TBS460

TBS460 4x14W/840 HFR SQR C8-VH W IP SC

SmartForm recessed modular, 4, 14 W, Alb neutru 840, HF, Sistem optic cu luciu superior cu micro-lamele 3D cu factor de reflexie foarte mare, Fișă cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels

Reflectând simplitatea tipică mărcii Philips, corpurile de iluminat încastrate SmartForm reprezintă o gamă de corpuri de iluminat modulare, extrem de versatile. Disponibile în versiuni pătrate și dreptunghiulare, pentru lămpi TL5, corpurile de iluminat SmartForm sunt concepute pentru a fi montate în diverse tipuri de tavane modulare (cu elemente modulare de 600 mm) și tavane din plăci de gips-carton. Eficiența energetică Pe lângă utilizarea lămpilor de înaltă eficiență TL5 și a balasturilor electronice, corpurile de iluminat încastrate SmartForm pot fi echipate cu sisteme de control pentru detectarea prezenței (ActiLume) și adaptare a fluxului luminos în funcție de lumina diurnă (ActiLume/Luxsense), astfel reducându-se și mai mult consumul energetic pe unitatea de suprafață (W/m^2) și volumul de emisii CO_2 . SmartForm – corpuri de iluminat ultra-plate Corpurile de iluminat încastrate SmartForm TBS460 se bazează pe un microsistem optic superior și au o înălțime de numai 45 mm, fiind ideale pentru aplicațiile care dispun de un spațiu de încastare redus, spre exemplu, în cazul proiectelor de renovare, unde spațiul de deasupra tavanului fals este foarte mic.

Catalog de date

Informații generale

Cod familie lămpi	TL5 [TL5]
Echipament	Regulator HFR [HF]
Cod familie de produse	TBS460 [SmartForm recessed modular]
Comandă încorporată	-
Marcaj CE	Da

Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 5 s

Date tehnice lumină

Număr de surse de lumină	4
--------------------------	---

SmartForm TBS460

Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	Sistem optic cu luciu superior cu micro-lamele 3D cu factor de reflexie foarte mare
Tip capac optic/lentilă	-

Funcționare și sistem electric

Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Consum de curent	14 W
Conexiune	Fișă cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels
Cablu	-

Sistem mecanic și carcasă

Culoare carcasă	Alb
-----------------	-----

Aprobare și aplicație

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]

Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
------------------------	----------------------

Condiții de utilizare

Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică
-----------------------------------	--------------

Date despre produs

Nume comandă produs	TBS460 4x14W/840 HFR SQR C8-VH W IP SC
Numele complet al produsului	TBS460 4x14W/840 HFR SQR C8-VH W IP SC
Full EOC	871150000368300
Cod de comandă	00368300
Număr material (12NC)	910501784403
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500003683
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8711500003683

Cote

