




SmartForm TBS460

TBS460 2x28W/840 HFP D8-VH PIP IP

SmartForm recessed modular, 2, 28 W, 840 neutrální bílá, HF Performer, Pololesklé optické 3D mikrolamely s velmi vysokou odrazností, Zasunovací konektor a ochrana proti napínání

Zapuštěné svítidlo SmartForm, které odráží snahu společnosti Philips o jednoduchost, je kompletní řadou vysoce všestranných modulových svítidel. Svítidla SmartForm jsou k dispozici pro zdroje MASTER TL5 ve čtvercové a obdélníkové verzi a jsou navržena tak, aby mohla být použita v široké řadě modulových typů stropů (rošty modulů 600 mm) a v sádkartonových stropích. Energetická účinnost. Kromě použití energeticky účinných světelných zdrojů MASTER TL5 a elektronických předřadníků může být řada zapuštěných svítidel SmartForm vybavena světelnými ovladači pro detekci pohybu (ActiLume) a regulaci přirozeného osvětlení (ActiLume/Luxsense) pro snížení celkových nákladů na vlastnictví. Tímto způsobem snižuje řada Green Flagship také spotřebu energie – poměr W/m^2 je velmi nízký – a produkci CO_2 . Zapuštěné svítidlo SmartForm TBS460 – ultraploché „světelný paprsek“. Zapuštěná svítidla SmartForm TBS460 jsou vybavena kvalitní mikrooptikou a mají výšku pro zabudování pouhých 45 mm. Jsou proto ideální pro použití vyžadující velmi plochá svítidla, např. při renovacích, kde může být stropní prostor zvláště omezený. Svítidlo je vybaveno kvalitní mikrooptikou a má výšku pro zabudování pouhých 45 mm. Velmi plochá svítidla jsou ideální pro použití tam, kde je nad nepravými stropy málo prostoru, např. při renovacích, kde může být stropní prostor zvláště omezený.

Údaje o produktu


Obecné informace		Vestavěné ovládání	
Kód řady svítidel	TL5 [TL5]	Značka CE	Ano
Předřadník	HFP [HF Performer]	Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Kód produktové řady	TBS460 [SmartForm recessed modular]	Značka ENEC	Značka ENEC

SmartForm TBS460

Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s
Světelně technické	
Počet světelných zdrojů	2
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Typ optiky	Pololesklé optické 3D mikrolamely s velmi vysokou odrazností
Typ optického krytu	-
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Spotřeba energie	28 W
Připojení	Zasunovací konektor a ochrana proti napínání
Kabel	-
Mechanické a materiály	
Barva těla	Bílá
Celková délka	1 197 mm
Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]

Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Podmínky použití	
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se
Označení a balení	
Objednací název produktu	TBS460 2x28W/840 HFP D8-VH PIP IP
Celý název výrobku	TBS460 2x28W/840 HFP D8-VH PIP IP
Full EOC	871150000385000
Objednací kód	00385000
Číslo materiálu (12NC)	910501786103
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500003850
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8711500003850

Rozměrové výkresy



Product	A
TBS460 2x28W/840 HFP D8-VH PIP IP	1 197 mm

