




SmartForm TBS460

TBS460 2x28W/840 HFP D8-VH PIP IP

SmartForm recessed modular, 2, 28 W, 840 semleges fehér, HF-Performer, Félmagasfényű optikai 3D mikrolamellák nagyon magas visszaverő képességgel, Gyorscsatlakozó, gyorsbontható

A Philips egyszerűségekre való törekvését tükrözi a süllyesztett SmartForm, ez a félmoduláris, igen változatos lámpatestekből álló termékcsalád. Ezek a SmartForm lámpatestek MASTER TL5 lámpákkal, négyzet és téglalap alakú változatokban érhetők el, és számos moduláris mennyezetbe (600 mm-es moduláris), valamint gipszkarton mennyezetbe beilleszthetők. Az energiatakarékos TL5 lámpák és az elektronikus előtét használatán túl a süllyesztett SmartForm termékcsalád felszerelhető jelenlétérzékelést (ActiLume) és nappali fény szabályozást (ActiLume/Luxsense) lehetővé tevő világításszabályozókkal, így tovább csökkentik a fenntartási költségeket. Ennek köszönhetően a Green Product termékcsalád az energiafogyasztást is csökkenti (nagyon alacsony W/m^2 érték) – vagyis alacsonyabb CO₂-kibocsátást eredményez. A SmartForm süllyesztett TBS460 „fény sugar” lámpatestek különleges mikrooptika köré épülnek, beépítési magasságuk mindössze 45 mm, így ideálisak olyan alkalmazások esetén, ahol nagyon kevés hely van az álmennyezet fölött, pl. átépítések esetén, ahol korlátozott a beltér magassága.

Termék adatok

Általános információ		ENEC jel	
Lámpacsalád kódja	TL5 [TL5]	Izzóhuzalos teszt	ENEC-jel
Működtető szerelvény	HFP [HF-Performer]		Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
Termékcsalád kódja	TBS460 [SmartForm recessed modular]	Technikai adatok	
Beépített vezérlés	-	Fényforrások száma	2
CE jelölés	Igen	A fényforrás színe	840 semleges fehér
Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez		

SmartForm TBS460

Optikai típus	Félmagasfényű optikai 3D mikrolamellák nagyon magas visszaverő képességgel
Optikai búra típusa	-
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Teljesítményfelvétel	28 W
Csatlakoztatás	Gyorscsatlakozó, gyorsbontható
Kábel	-
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér
Teljes hossz	1 197 mm
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]

IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Alkalmazási feltételek	
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	TBS460 2x28W/840 HFP D8-VH PIP IP
Teljes terméknév	TBS460 2x28W/840 HFP D8-VH PIP IP
Full EOC	871150000385000
Rendelési kód	00385000
Cikkszám (12NC)	910501786103
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500003850
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500003850

Méretezett rajza

Product	A
TBS460 2x28W/840 HFP D8-VH PIP IP	1 197 mm

