




SmartForm TBS460

TBS460 2x35W/830 HFR D8 LXM W AIR IP

SmartForm recessed modular, 2, 35 W, Alb cald 830, HF, Sistem optic semi-lucios cu micro-lamele 3D, Luxsense pentru sistem optic micro, Fișă cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels

Reflectând simplitatea tipică mărcii Philips, corpurile de iluminat încastate SmartForm reprezintă o gamă de corpuri de iluminat modulare, extrem de versatile. Disponibile în versiuni pătrate și dreptunghiulare, pentru lămpi TL5, corpurile de iluminat SmartForm sunt concepute pentru a fi montate în diverse tipuri de tavane modulare (cu elemente modulare de 600 mm) și tavane din plăci de gips-carton. Eficiența energetică Pe lângă utilizarea lămpilor de înaltă eficiență TL5 și a balasturilor electronice, corpurile de iluminat încastate SmartForm pot fi echipate cu sisteme de control pentru detectarea prezenței (ActiLume) și adaptare a fluxului luminos în funcție de lumina diurnă (ActiLume/Luxsense), astfel reducându-se și mai mult consumul energetic pe unitatea de suprafață (W/m^2) și volumul de emisii CO_2 . SmartForm – corpuri de iluminat ultra-plat Corpurile de iluminat încastate SmartForm TBS460 se bazează pe un microsistem optic superior și au o înălțime de numai 45 mm, fiind ideale pentru aplicațiile care dispun de un spațiu de încastare redus, spre exemplu, în cazul proiectelor de renovare, unde spațiul de deasupra tavanului fals este foarte mic.

Catalog de date


Informații generale			
Cod familie lămpi	TL5 [TL5]	Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Echipament	Regulator HFR [HF]	Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Cod familie de produse	TBS460 [SmartForm recessed modular]	Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 5 s
Comandă încorporată	Luxsense pentru sistem optic micro	Date tehnice lumină	
Marcaj CE	Da	Număr de surse de lumină	2

SmartForm TBS460

Culoare sursă de lumină	Alb cald 830
Tip de sistem optic	Sistem optic semi-lucios cu micro-lamele 3D
Tip capac optic/lentilă	-
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Consum de curent	35 W
Conexiune	Fișă cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels
Cablu	-
Sistem mecanic și carcasă	
Culoare carcasă	Alb
Lungime totală	1.497 mm
Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]

Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Condiții de utilizare	
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică
Date despre produs	
Nume comandă produs	TBS460 2x35W/830 HFR D8 LXM W AIR IP
Numele complet al produsului	TBS460 2x35W/830 HFR D8 LXM W AIR IP
Full EOC	871150000404800
Cod de comandă	00404800
Număr material (12NC)	910501788003
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500004048
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8711500004048

Cote



Product	A
TBS460 2x35W/830 HFR D8 LXM W AIR IP	1.497 mm

