



SmartForm TBS460

TBS460 3x14W/840 HFP SQR C8-VH PIP IP

SmartForm recessed modular, 3, 14 W, Alb neutru 840, HF Performer, Sistem optic cu luciu superior cu micro-lamele 3D cu factor de reflexie foarte mare, Conector push-in cu eliberare a tragerii

Reflectând simplitatea tipică mărcii Philips, corpurile de iluminat încastrate SmartForm reprezintă o gamă de corpuri de iluminat modulare, extrem de versatile. Disponibile în versiuni pătrate și dreptunghiulare, pentru lămpi TL5, corpurile de iluminat SmartForm sunt concepute pentru a fi montate în diverse tipuri de tavane modulare (cu elemente modulare de 600 mm) și tavane din plăci de gips-carton. Eficiența energetică Pe lângă utilizarea lămpilor de înaltă eficiență TL5 și a balasturilor electronice, corpurile de iluminat încastrate SmartForm pot fi echipate cu sisteme de control pentru detectarea prezenței (ActiLume) și adaptare a fluxului luminos în funcție de lumina diurnă (ActiLume/Luxsense), astfel reducându-se și mai mult consumul energetic pe unitatea de suprafață (W/m^2) și volumul de emisii CO_2 . SmartForm – corpuri de iluminat ultra-plat Corpurile de iluminat încastrate SmartForm TBS460 se bazează pe un microsistem optic superior și au o înălțime de numai 45 mm, fiind ideale pentru aplicațiile care dispun de un spațiu de încastrare redus, spre exemplu, în cazul proiectelor de renovare, unde spațiul de deasupra tavanului fals este foarte mic.

Catalog de date

Informații generale		Marcaj de inflamabilitate	
Cod familie lămpi	TL5 [TL5]	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	
Echipament	HFP [HF Performer]	Marcaj ENEC	
Cod familie de produse	TBS460 [SmartForm recessed modular]	Test de incandescență	
Comandă încorporată	-	Temperatură 850 °C, durată 5 s	
Marcaj CE	Da		

SmartForm TBS460

Date tehnice lumină	
Număr de surse de lumină	3
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	Sistem optic cu luciu superior cu micro-lamele 3D cu factor de reflexie foarte mare
Tip capac optic/lentilă	-
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Consum de curent	14 W
Conexiune	Conector push-in cu eliberare a tragerii
Cablu	-
Sistem mecanic și carcasă	
Culoare carcasă	Alb
Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]

Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Condiții de utilizare	
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică
Date despre produs	
Nume comandă produs	TBS460 3x14W/840 HFP SQR C8-VH PIP IP
Numele complet al produsului	TBS460 3x14W/840 HFP SQR C8-VH PIP IP
Full EOC	871150000486400
Cod de comandă	00486400
Număr material (12NC)	910501796203
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500004864
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8711500004864

Cote

