




SmartForm TBS460

TBS460 4x14W/830 HFP SQR C8 PIP IP

SmartForm recessed modular, 4, 14 W, 830 Lämmin valkoinen, HF Performer, Kiiltävä optiikka, 3D-mikrolamellit, Jousiliitinkytkentärä ja vedonpoistin

Upotettava SmartForm-tuoteperhe korostaa Philipsin panostusta yksinkertaisuuteen ja kestävyys. Neliön- ja suorakaiteenmuotoisissa moduulivalaisimissa voidaan käyttää MASTER TL5 -valonlähteitä. Mallit on suunniteltu sopimaan useisiin kattotyyppisiin, joten tämä täydellinen tuoteperhe täyttää useimpien käyttökohteiden vaatimukset. SmartForm-tuoteperheen kanssa käytetään energiatehokkaita TL5-lamppuja ja Philipsin elektronisia liitäntälaitteita. Valaisimet voidaan varustaa erilaisilla valonohjausjärjestelmillä, kuten läsnäolontunnistimella (ActiLume) ja päivänvalonsäädöllä (Luxsense), jotka vähentävät energiankulutusta (W/m2 on erittäin alhainen). Valonohjausjärjestelmiä käyttämällä voidaan vähentää kokonaiskustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä. SmartForm-valaisimet ovat ympäristöystävällisiä ja niillä on Philipsin Green Flagship -merkintä. Hyvin pienet, upotetut SmartForm TBS411-418 "Light Beam" -valaisimet on rakennettu ensiluokaisen mikro-optiikan avulla niin, että niiden korkeus on vain 45 mm. Mitoitus sopii parhaiten kohteisiin, joissa kattotila on pieni, kuten remontointiprojekteissa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Tulenarkuusmerkintä	
Lamppuperheen koodi	TL5 [TL5]	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	
Liitäntälaitte	HFP [HF Performer]	ENEC-merkintä	
Tuoteperheen koodi	TBS460 [SmartForm recessed modular]	Hehkulankatesti	
Upotettu ohjaus	-	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	
CE-merkintä	Kyllä	Valaistuksen tekniset tiedot	
		Valonlähteiden lukumäärä	4

SmartForm TBS460

Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen
Optiikan tyyppi	Kiiltävä optiikka, 3D-mikrolamellit
Optisen kuvun tyyppi	-

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Virrankulutus	14 W
Liitäntä	Jousiliitinkytkentäräjä ja vedonpoistin
Kaapeli	-

Mekaaniset tiedot ja runko

Kotelon väri	Valkoinen
--------------	-----------

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaus]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Käyttökohteiden olosuhteet

Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
----------------------------------	--------------------

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	TBS460 4x14W/830 HFP SQR C8 PIP IP
Koko tuotenimi	TBS460 4x14W/830 HFP SQR C8 PIP IP
Full EOC	871150000624000
Paikallisen koodin kuvaus	4258904
Tilauskoodi	00624000
Tuotekoodi (12NC)	910501810203
Paikallinen koodi	4258904
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500006240
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8711500006240

Mittapiirros

