




# SmartForm TBS460

## TBS460 4x24W/840 HFP SQR D8 PIP IP

SmartForm recessed modular, 4, 24 W, 840 semleges fehér, HF-Performer, Félmagasfényű optika, 3D mikrolamellák, Gyorscsatlakozó, gyorsbontható

A Philips egyszerűségekre való törekvését tükrözi a süllyesztett SmartForm, ez a félmoduláris, igen változatos lámpatestekből álló termékcsalád. Ezek a SmartForm lámpatestek MASTER TL5 lámpákkal, négyzet és téglalap alakú változatokban érhetők el, és számos moduláris mennyezetbe (600 mm-es moduláris), valamint gipszkarton mennyezetbe beilleszthetők. Az energiatakarékos TL5 lámpák és az elektronikus előtét használatán túl a süllyesztett SmartForm termékcsalád felszerelhető jelenlétérzékelést (ActiLume) és nappali fény szabályozást (ActiLume/Luxsense) lehetővé tevő világításszabályozókkal, így tovább csökkentik a fenntartási költségeket. Ennek köszönhetően a Green Product termékcsalád az energiafogyasztást is csökkenti (nagyon alacsony  $W/m^2$  érték) – vagyis alacsonyabb CO<sub>2</sub>-kibocsátást eredményez. A SmartForm süllyesztett TBS460 „fény sugar” lámpatestek különleges mikrooptika köré épülnek, beépítési magasságuk mindössze 45 mm, így ideálisak olyan alkalmazások esetén, ahol nagyon kevés hely van az álmennyezet fölött, pl. átépítések esetén, ahol korlátozott a beltér magassága.

### Termék adatok

| Általános információ |                                              | ENEC jel           |                                        |
|----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| Lámpacsalád kódja    | TL5 [TL5]                                    | Izzóhuzalos teszt  | ENEC-jel                               |
| Működtető szerelvény | HFP [HF-Performer]                           |                    | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s    |
| Termékcsalád kódja   | TBS460 [SmartForm recessed modular]          | Technikai adatok   |                                        |
| Beépített vezérlés   | -                                            | Fényforrások száma | 4                                      |
| CE jelölés           | Igen                                         | A fényforrás színe | 840 semleges fehér                     |
| Gyűlékonysági jelzés | Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez | Optikai típus      | Félmagasfényű optika, 3D mikrolamellák |

# SmartForm TBS460

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Optikai búra típusa                         | -                                    |
| <b>Működtetés és elektronika</b>            |                                      |
| Bemeneti feszültség                         | 220 – 240 V                          |
| Teljesítményfelvétel                        | 24 W                                 |
| Csatlakoztatás                              | Gyorscsatlakozó, gyorsbontható       |
| Kábel                                       | -                                    |
| <b>Mechanika és tokozás</b>                 |                                      |
| Ház színe                                   | Fehér                                |
| <b>Tanúsítvány és alkalmazási területek</b> |                                      |
| Por és víz elleni védelem kódja             | IP20 [Ujjak behatolása ellen védett] |
| Mech. behatások elleni védelem kódja        | IK02 [0,2 J standard]                |
| IEC védelmi osztály                         | I. biztonsági osztály                |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Alkalmazási feltételek</b>       |                                    |
| Véletlenszerű váltásra alkalmas     | Nem alkalmazható                   |
| <b>Termékadatok</b>                 |                                    |
| A termék megrendelési neve          | TBS460 4x24W/840 HFP SQR D8 PIP IP |
| Teljes terméknev                    | TBS460 4x24W/840 HFP SQR D8 PIP IP |
| Full EOC                            | 871150000643100                    |
| Rendelési kód                       | 00643100                           |
| Cikkszám (12NC)                     | 910501812103                       |
| Számláló – mennyiség csomagonként   | 1                                  |
| EAN/UPC – termék/csomagolás         | 8711500006431                      |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 1                                  |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás          | 8711500006431                      |

## Méretezett rajza

