




SmartForm TBS460

TBS460 4x14W/830 HFP SQR C8-VH PIP IP

SmartForm recessed modular, 4, 14 W, 830 varmvit, HF Performer, Högglangspolerad optik med tredimensionella mikrolameller och mycket hög reflektans, Tryckanslutning och draggänga

Armaturfamiljen SmartForm speglar Philips strävan efter enkelhet. SmartForm för infällt montage är en mycket mångsidig modulararmaturfamilj. Armaturena är avsedda för TL5 lysrör och finns i kvadratisk och rektangulärt utförande. SmartForm passar i många olika typer av modultak (600 mm) och gipstak. För att minska totalkostnaden för slutanvändaren kan den infällda armaturfamiljen SmartForm, för de energieffektiva TL5 lysrören med HF-don, förses med styrsystem för närvarodetektering (ActiLume) och dagsljuskontroll (ActiLume/Luxsense). På så sätt minskar de här miljöanpassade armaturena även energiförbrukningen och CO₂-utsläppen – det ger mycket lågt W/m². Den infällda armaturen SmartForm TBS460 'light beam' är byggd runt en helt överlägsen mikrooptik. Armaturen har en inbyggnadshöjd på bara 45 mm och är därför idealisk för anläggningar som kräver mycket låga armaturer, t ex renoveringsobjekt med begränsat takutrymme.

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	TL5 [TL5]
Driftdon	HFP [HF Performer]
Produktfamiljskod	TBS460 [SmartForm recessed modular]
Inbyggd styrning	-
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Glödtrådstest	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s
Ljusteknik	
Antal ljuskällor	4
Ljuskällans färg	830 varmvit
Optiktyp	Högglangspolerad optik med tredimensionella mikrolameller och mycket hög reflektans

SmartForm TBS460

Typ av optisk kåpa	-
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Effektförbrukning	14 W
Anslutning	Tryckanslutning och draggänga
Kabel	-
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Vit
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Användningsförhållanden	
Lämplig för sluppmässig brytning	Ej tillämpligt
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TBS460 4x14W/830 HFP SQR C8-VH PIP IP
Fullständigt produktnamn	TBS460 4x14W/830 HFP SQR C8-VH PIP IP
Full EOC	871150000652300
Beställningsnummer	00652300
Materialnummer (12NC)	910501813103
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500006523
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8711500006523

Måttskiss

