




SmartForm TBS460

TBS460 4x14W/830 HFP SQR D8-C PIP IP

SmartForm recessed modular, 4, 14 W, 830 varmvit, HF Performer, Halvglanspolerad optik med tredimensionella mikrolameller för komfort, Tryckanslutning och draggänga

Armaturfamiljen SmartForm speglar Philips strävan efter enkelhet. SmartForm för infällt montage är en mycket mångsidig modulärmaturfamilj. Armaturerna är avsedda för TL5 lysrör och finns i kvadratisk och rektangulärt utförande. SmartForm passar i många olika typer av modultak (600 mm) och gipstak. För att minska totalkostnaden för slutanvändaren kan den infällda armaturfamiljen SmartForm, för de energieffektiva TL5 lysrören med HF-don, förses med styrsystem för närvarodetektering (ActiLume) och dagsljuskontroll (ActiLume/Luxsense). På så sätt minskar de här miljöanpassade armaturerna även energiförbrukningen och CO₂-utsläppen – det ger mycket lågt W/m². Den infällda armaturen SmartForm TBS460 'light beam' är byggd runt en helt överlägsen mikrooptik. Armaturen har en inbyggnadshöjd på bara 45 mm och är därför idealisk för anläggningar som kräver mycket låga armaturer, t ex renoveringsobjekt med begränsat takutrymme.

Produktdata

Allmän information		Glödträdtest	
Lampfamiljskod	TL5 [TL5]	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s	
Driftdon	HFP [HF Performer]		
Produktfamiljskod	TBS460 [SmartForm recessed modular]	Ljusteknik	
Inbyggd styrning	-	Antal ljuskällor	4
CE-märkning	Ja	Ljuskällans färg	830 varmvit
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor	Optiktyp	Halvglanspolerad optik med tredimensionella mikrolameller för komfort
ENEC-märkning	ENEC-märkning	Typ av optisk kåpa	-

SmartForm TBS460

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Effektförbrukning	14 W
Anslutning	Tryckanslutning och draggänga
Kabel	-

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Vit
--------------------	-----

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Användningsförhållanden

Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt
----------------------------------	----------------

Produktdata

Beställningsproduktnamn	TBS460 4x14W/830 HFP SQR D8-C PIP IP
Fullständigt produktnamn	TBS460 4x14W/830 HFP SQR D8-C PIP IP
Full EOC	871150000661500
Beställningsnummer	00661500
Materialnummer (12NC)	910501814303
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500006615
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8711500006615

Måttskiss

