




SmartForm TBS462

TBS462 2x28W/840 HFP D8 PIP IP

SmartForm recessed modular, 2, 28 W, 840 neutrálna biela, HF Performer, Pololesklá 3D optika, mikrolamely, Zástrčný konektor a odľahčenie ťahu

Rad univerzálnych a modulárnych vstavaných svietidiel SmartForm odráža snahu spoločnosti Philips o jednoduchosť. Svietidlá SmartForm sú dostupné so žiarivkami MASTER TL5 v štvorcových a obdĺžnikových verziách a sú vhodné pre rôzne typy modulárnych stropných systémov (625 mm modulárne stropné systémy).

Energetická účinnosť. Rad vstavaných svietidiel SmartForm obsahujúci energeticky účinné žiarivky MASTER TL5 môže byť vybavený ovládaním osvetlenia reagujúcim na pohyb a reguláciou podľa denného svetla (ActiLume) a reguláciou podľa denného svetla (ActiLume/Luxsense), čo ešte viac znižuje prevádzkové náklady.

Takto tento rad s označením Green Flagship znižuje spotrebu energie – nízka spotreba energie W/m^2 – a vytváranie emisií CO_2 .

Vstavané svietidlo SmartForm TBS462 – ultraploché „svetelný lúč“. Vstavané svietidlá SmartForm TBS462 so „svetelným lúčom“ sú osadené špičkovými mikrooptikami a majú vstavanú výšku len 45 mm. Tieto veľmi ploché svietidlá sú ideálne pre aplikácie, ktoré potrebujú veľmi ploché svietidlá, napríklad počas renovácie, kedy môže byť stropný priestor obmedzený.

Údaje o produkte


Všeobecné informácie		Značka ENEC	
Kód radu svetelného zdroja	TL5 [TL5]	Požiarne odolnosť	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
Predradník	HFP [HF Performer]	Svetelné technické	
Kód radu produktov	TBS462 [SmartForm recessed modular]	Počet svetelných zdrojov	2
Vstavané riadenie	-	Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela
Značka CE	Áno	Typ optiky	Pololesklá 3D optika, mikrolamely
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy		

SmartForm TBS462

Typ optického krytu	-
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 240 V
Spotreba	28 W
Zapojenie	Zástrčný konektor a odľahčenie tahu
Kábel	-
Teplota	
Široký rozsah okolitých teplôt	+10 až +40 °C
Mechanické časti a teleso	
Farba telesa	Biela
Celková dĺžka	1 247 mm
Schválenie a použitie	
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]

Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Podmienky použitia	
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	TBS462 2x28W/840 HFP D8 PIP IP
Úplný názov produktu	TBS462 2x28W/840 HFP D8 PIP IP
Úplný kód produktu	871150000669100
Objednávkový kód	00669100
Č. materiálu (12NC)	910501815103
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500006691
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8711500006691

Rozmerový obrázok



Product	A	B
TBS462 2x28W/840 HFP D8 PIP IP	1 247 mm	36,5 mm

