




SmartForm TBS462

TBS462 2x28W/840 HFP D8-VH W IP

SmartForm recessed modular, 2, 28 W, Alb neutru 840, HF Performer, Sistem optic semi-lucios cu micro-lamele 3D cu factor de reflexie foarte mare, Fișă cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels

Reflectând simplitatea tipică mărcii Philips, corpurile de iluminat încastate SmartForm reprezintă o gamă de corpuri de iluminat modulare, extrem de versatile. Disponibile în versiuni pătrate și dreptunghiulare, pentru lămpi MASTER TL5, corpurile de iluminat SmartForm sunt concepute pentru a fi montate în diverse tipuri de tavane modulare (cu elemente modulare de 600 mm) și tavane din plăci de gips-carton. Eficiență energetică Pe lângă utilizarea lămpilor de înaltă eficiență TL5 și a balasturilor electronice, corpurile de iluminat încastate SmartForm pot fi echipate cu sisteme de control pentru detectarea prezenței (ActiLume) și adaptare a fluxului luminos în funcție de lumina diurnă (ActiLume/Luxsense), ajutând astfel la reducerea costului total de exploatare. În acest fel, produsele cu simbolul Green Flagship reduc și mai mult consumul energetic pe unitatea de suprafață (W/m^2) și volumul de emisii CO_2 . SmartForm încastat TBS462 – corpuri de iluminat ultra-plat Corpurile de iluminat încastate SmartForm TBS462 se bazează pe un microsistem optic superior și au o înălțime de numai 45 mm, fiind ideale pentru aplicațiile care dispun de un spațiu de încastare redus, spre exemplu, în cazul proiectelor de renovare, unde spațiul de deasupra tavanului fals este foarte mic.

Catalog de date



Informații generale		Comandă încorporată	
Cod familie lămpi	TL5 [TL5]	Marcaj CE	Da
Echipament	HFP [HF Performer]	Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Cod familie de produse	TBS462 [SmartForm recessed modular]		

SmartForm TBS462

Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 5 s
Date tehnice lumină	
Număr de surse de lumină	2
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	Sistem optic semi-lucios cu micro-lamele 3D cu factor de reflexie foarte mare
Tip capac optic/lentilă	-
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Consum de curent	28 W
Conexiune	Fișă cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels
Cablu	-
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la +10 până la +40 °C
Sistem mecanic și carcasă	
Culoare carcasă	Alb
Lungime totală	1.247 mm

Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Condiții de utilizare	
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică
Date despre produs	
Nume comandă produs	TBS462 2x28W/840 HFP D8-VH W IP
Numele complet al produsului	TBS462 2x28W/840 HFP D8-VH W IP
Full EOC	871150000673800
Cod de comandă	00673800
Număr material (12NC)	910501815503
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500006738
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8711500006738

Cote



Product	A	B
TBS462 2x28W/840 HFP D8-VH W IP	1.247 mm	36,5 mm

