




SmartForm TBS462

TBS462 2x28W/840 HFP D8-VH W IP

SmartForm recessed modular, 2, 28 W, 840 neutrálna biela, HF Performer, Pololesklé optické 3D mikrolamely s veľmi vysokou odrazivosťou, 3-pólový zásuvný konektor kompatibilný so štandardom Wieland/Adels

Rad univerzálnych a modulárnych vstavaných svietidiel SmartForm odráža snahu spoločnosti Philips o jednoduchosť. Svietidlá SmartForm sú dostupné so žiarivkami MASTER TL5 v štvorcových a obdĺžnikových verziách a sú vhodné pre rôzne typy modulárnych stropných systémov (625 mm modulárne stropné systémy).

Energetická účinnosť. Rad vstavaných svietidiel SmartForm obsahujúci energeticky účinné žiarivky MASTER TL5 môže byť vybavený ovládaním osvetlenia reagujúcim na pohyb a reguláciou podľa denného svetla (ActiLume) a reguláciou podľa denného svetla (ActiLume/Luxsense), čo ešte viac znižuje prevádzkové náklady.

Takto tento rad s označením Green Flagship znižuje spotrebu energie – nízka spotreba energie W/m^2 – a vytváranie emisií CO_2 .

Vstavané svietidlo SmartForm TBS462 – ultraplochý „svetelný lúč“. Vstavané svietidlá SmartForm TBS462 so „svetelným lúčom“ sú osadené špičkovými mikrooptikami a majú vstavanú výšku len 45 mm. Tieto veľmi ploché svietidlá sú ideálne pre aplikácie, ktoré potrebujú veľmi ploché svietidlá, napríklad počas renovácie, kedy môže byť stropný priestor obmedzený.

Údaje o produkte


Všeobecné informácie		Značka horľavosti	
Kód radu svetelného zdroja	TL5 [TL5]	Pre montáž na bežne horľavé povrchy	
Predradník	HFP [HF Performer]	Značka ENEC	
Kód radu produktov	TBS462 [SmartForm recessed modular]	Požiarna odolnosť	
Vstavané riadenie	-	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	
Značka CE	Áno	Svetelné technické	
		Počet svetelných zdrojov	2

SmartForm TBS462

Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela
Typ optiky	Pololesklé optické 3D mikrolamely s veľmi vysokou odrazivosťou
Typ optického krytu	-
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 240 V
Spotreba	28 W
Zapojenie	3-pólový zásuvný konektor kompatibilný so štandardom Wieland/Adels
Kábel	-
Teplota	
Široký rozsah okolitých teplôt	+10 až +40 °C
Mechanické časti a teleso	
Farba telesa	Biela
Celková dĺžka	1 247 mm
Schválenie a použitie	
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]

Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Podmienky použitia	
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevztahuje sa na zariadenie
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	TBS462 2x28W/840 HFP D8-VH W IP
Úplný názov produktu	TBS462 2x28W/840 HFP D8-VH W IP
Úplný kód produktu	871150000673800
Objednávkový kód	00673800
Č. materiálu (12NC)	910501815503
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500006738
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8711500006738

Rozmerový obrázok



Product	A	B
TBS462 2x28W/840 HFP D8-VH W IP	1 247 mm	36,5 mm

