




SmartForm TBS462

TBS462 4x14W/840 HFD SQR D8-VH W IP

SmartForm recessed modular, 4, 14 W, 840 semleges fehér, HF DALI, Félmagasfényű optikai 3D mikrolamellák nagyon magas visszaverő képességgel, Gyorscsatlakozó, 3 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis

A Philips egyszerűségekre való törekvését tükrözi a süllyesztett SmartForm, ez a félmoduláris, igen változatos lámpatestekből álló termékcsalád. Ezek a SmartForm lámpatestek MASTER TL5 lámpákkal, négyzet és téglalap alakú változatokban érhetők el, és számos moduláris mennyezetbe (625 mm-es modulrács) beilleszthetők. Az energiatakarékos TL5 lámpák és az elektronikus előtét használatán túl a süllyesztett SmartForm termékcsalád felszerelhető jelenlétérzékelést (ActiLume) és nappali fény szabályozást (ActiLume/Luxsense) lehetővé tevő világításszabályozókkal, így tovább csökkentik a fenntartási költségeket. Ennek köszönhetően a Green Flagship termékcsalád az energiafogyasztást is csökkenti (nagyon alacsony W/m^2 érték) – vagyis alacsonyabb CO₂-kibocsátást eredményez. A süllyesztett kivitelű SmartForm TBS462 „fény sugar” lámpatestek különleges mikrooptika köré épülnek, beépítési magasságuk mindössze 45 mm, így ideálisak olyan alkalmazások esetén, ahol nagyon kevés hely van az álmennyezet fölött, pl. átépítések esetén, ahol korlátozott a beltér magassága.

Termék adatok

Általános információ		Gyűlékonysági jelzés	
Lámpacsalád kódja	TL5 [TL5]	ENEC jel	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
Működtető szerelvény	HFD [HF DALI]	Izzóhuzalos teszt	ENEC-jel
Termékcsalád kódja	TBS462 [SmartForm recessed modular]		Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
Beépített vezérlés	-	Technikai adatok	
CE jelölés	Igen	Fényforrások száma	4

SmartForm TBS462

A fényforrás színe	840 semleges fehér
Optikai típus	Félmagasfényű optikai 3D mikrolamellák nagyon magas visszaverő képességgel
Optikai búra típusa	-
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Teljesítményfelvétel	14 W
Csatlakoztatás	Gyorscsatlakozó, 3 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis
Kábel	-
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +40 °C
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]

Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Alkalmazási feltételek	
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	TBS462 4x14W/840 HFD SQR D8-VH W IP
Teljes terméknev	TBS462 4x14W/840 HFD SQR D8-VH W IP
Full EOC	871150000831200
Rendelési kód	00831200
Cikkszám (12NC)	910501833203
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500008312
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500008312

Méretezett rajza

