




SmartForm TBS467

TBS467 3x14W/840 HFP SQR C8 PIP IP SC

SmartForm recessed modular, 3, 14 W, Alb neutru 840, HF Performer, Sistem optic cu luciu superior cu micro-lamele 3D, Conector push-in cu eliberare a tragerii

Reflectând tendința Philips către simplitate, gama de produse încastate SmartForm reprezintă o familie de aparate de iluminat modulare, extrem de versatile. Disponibile în variante pătrate și dreptunghiulare pentru lămpi MASTER TL5, aparatele de iluminat SmartForm sunt concepute pentru a fi montate pe o gamă largă de tipuri de tavane modulare (grile modulare de 675 mm). Eficiență energetică. Pe lângă incorporarea lămpilor eficiente din punct de vedere energetic MASTER TL5 și a unui balast electronic, familia de produse SmartForm încastate poate fi echipată cu controale pentru iluminat pentru detectarea prezenței (ActiLume) și pentru reglarea pe timp de zi (ActiLume/Luxsense), reducând și mai mult costurile generale pentru proprietari. Astfel, această gamă Green Flagship reduce, de asemenea, consumul de energie – raportul W/m^2 este foarte scăzut – și generarea de CO_2 . SmartForm TBS467 încastat – „fascicul luminos” ultra-plat. Aparatele de iluminat SmartForm TBS467 încastate, de tip „fascicul luminos” se bazează pe un microsistem optic superior și au o înălțime încorporată de doar 45 mm, făcându-le ideale pentru aplicații care necesită corpuri de iluminat foarte plate, de ex. proiecte de renovare unde spațiul la tavan poate fi în mod special limitat.

Catalog de date

Informații generale			
Cod familie lămpi	TL5 [TL5]	Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Echipament	HFP [HF Performer]	Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Cod familie de produse	TBS467 [SmartForm recessed modular]	Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 5 s
Comandă încorporată	-		
Marcaj CE	Da		

SmartForm TBS467

Date tehnice lumină	
Număr de surse de lumină	3
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	Sistem optic cu luciu superior cu micro-lamele 3D
Tip capac optic/lentilă	-
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Consum de curent	14 W
Conexiune	Conector push-in cu eliberare a tragerii
Cablu	-
Sistem mecanic și carcasă	
Culoare carcasă	Alb
Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]

Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Condiții de utilizare	
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică
Date despre produs	
Nume comandă produs	TBS467 3x14W/840 HFP SQR C8 PIP IP SC
Numele complet al produsului	TBS467 3x14W/840 HFP SQR C8 PIP IP SC
Full EOC	871794398128100
Cod de comandă	98128100
Număr material (12NC)	910501860203
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8717943981281
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8717943981281

Cote

