




SmartForm TBS460

TBS460 3x14W/830 HFR SQR D8-VH LXM W AIR

SmartForm recessed modular, 3, 14 W, Alb cald 830, HF, Sistem optic semi-lucios cu micro-lamele 3D cu factor de reflexie foarte mare, Luxsense pentru sistem optic micro, Fișă cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels

Reflectând simplitatea tipică mărcii Philips, corpurile de iluminat încastrate SmartForm reprezintă o gamă de corpuri de iluminat modulare, extrem de versatile. Disponibile în versiuni pătrate și dreptunghiulare, pentru lămpi TL5, corpurile de iluminat SmartForm sunt concepute pentru a fi montate în diverse tipuri de tavane modulare (cu elemente modulare de 600 mm) și tavane din plăci de gips-carton. Eficiența energetică Pe lângă utilizarea lămpilor de înaltă eficiență TL5 și a balasturilor electronice, corpurile de iluminat încastrate SmartForm pot fi echipate cu sisteme de control pentru detectarea prezenței (ActiLume) și adaptare a fluxului luminos în funcție de lumina diurnă (ActiLume/Luxsense), astfel reducându-se și mai mult consumul energetic pe unitatea de suprafață (W/m^2) și volumul de emisii CO_2 . SmartForm – corpuri de iluminat ultra-plat Corpurile de iluminat încastrate SmartForm TBS460 se bazează pe un microsistem optic superior și au o înălțime de numai 45 mm, fiind ideale pentru aplicațiile care dispun de un spațiu de încastrare redus, spre exemplu, în cazul proiectelor de renovare, unde spațiul de deasupra tavanului fals este foarte mic.

Catalog de date

Informații generale		Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Cod familie lămpi	TL5 [TL5]	Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Echipament	Regulator HFR [HF]	Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 5 s
Cod familie de produse	TBS460 [SmartForm recessed modular]		
Comandă încorporată	Luxsense pentru sistem optic micro		
Marcaj CE	Da		

SmartForm TBS460

Date tehnice lumină	
Număr de surse de lumină	3
Culoare sursă de lumină	Alb cald 830
Tip de sistem optic	Sistem optic semi-lucios cu micro-lamele 3D cu factor de reflexie foarte mare
Tip capac optic/lentilă	-
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Consum de curent	14 W
Conexiune	Fișă cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels
Cablu	-
Sistem mecanic și carcasă	
Culoare carcasă	Alb
Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]

Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Condiții de utilizare	
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică
Date despre produs	
Nume comandă produs	TBS460 3x14W/830 HFR SQR D8-VH LXM W AIR
Numele complet al produsului	TBS460 3x14W/830 HFR SQR D8-VH LXM W AIR
Full EOC	871794398239400
Cod de comandă	98239400
Număr material (12NC)	910501865303
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8717943982394
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8717943982394

Cote

