




SmartForm TBS411

TBS411 1x28W/840 HFP C8 PIP

SmartForm recessed semi-modular, 1, 28 W, 840 neutrální bílá,
HF Performer, Vysoce lesklé optické 3D mikrolamely,
Zasunovací konektor a ochrana proti napínání


Zapuštěné svítidlo SmartForm, které odráží snahu společnosti Philips o jednoduchost, je kompletní řadou vysoce všestranných polomodulárních svítidel. Tato svítidla jsou k dispozici se zdrojem MASTER TL5 ve velmi malých, úzkých verzích. Tato kompletní řada, která je navržena tak, aby se hodila pro širokou škálu stropních typů, splňuje ve většině použití mnoho projektových požadavků. Energetická účinnost. Kromě použití energeticky účinných světelných zdrojů TL5 a řady elektronických předřadníků Philips může být řada zapuštěných svítidel SmartForm vybavena světelnými ovladači pro detekci pohybu a regulaci přirozeného osvětlení (ActiLume), nebo pouze pro regulaci přirozeného osvětlení (Luxsense) pro snížení spotřeby energie (poměr W/m^2 je velmi nízký). Tímto způsobem snižuje řada Green Flagship také celkové náklady na vlastnictví i emise CO_2 . SmartForm je proto volbou, která je ohleduplná vůči životnímu prostředí. Zapuštěné svítidlo TBS411 – polomodulární „světelný paprsek“ – modul 600 mm. Tato úzká zapuštěná svítidla SmartForm jsou navržena pro integraci do různých lineárních stropních systémů: stropy zavěšené na viditelných a symetrických skrytých T nosnících, sádkokartonové stropy a rozšířené verze pro zavěšené stropy. „Světelný paprsek“ TBS411 s jedním zdrojem. Mikrooptika a kryty (MLO-PC a opálové) v nejmenším konceptu, šířka 90 mm. Délky modulu 600, 900, 1200 a 1500 mm. Možnost prodloužení až na 2400 mm. „Světelný paprsek“ TBS411 s jedním zdrojem s AIR. Mikrooptika a kryty v nejmenším konceptu s funkcí AIR, šířka 100 mm. Délka modulu 600, 900, 1200 a 1500 mm. Možnost prodloužení až na 2400 mm. „Světelný paprsek“ TBS411 se dvěma zdroji. Mikrooptika, 2 zdroje, šířka 115 mm. Délky modulu 600, 900, 1200 a 1500 mm. Možnost prodloužení až na 2400 mm.

Údaje o produktu

SmartForm TBS411

Obecné informace	
Kód řady svítidel	TL5 [TL5]
Předřadník	HFP [HF Performer]
Průchozí drátování	-
Kód produktové řady	TBS411 [SmartForm recessed semi-modular]
Vestavěné ovládání	-
Značka CE	Ano
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s
Světelně technické	
Počet světelných zdrojů	1
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Typ optiky	Vysoce lesklé optické 3D mikrolamely
Typ optického krytu	-
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Spotřeba energie	28 W
Připojení	Zasunovací konektor a ochrana proti napínání
Kabel	-
Mechanické a materiály	
Barva těla	Bílá

Rozměrové výkresy



Product	A
TBS411 1x28W/840 HFP C8 PIP	1 197 mm

Celková délka	1 197 mm
Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK07 [2 J zesílená]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Podmínky použití	
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se
Označení a balení	
Objednávací název produktu	TBS411 1x28W/840 HFP C8 PIP
Celý název výrobku	TBS411 1x28W/840 HFP C8 PIP
Full EOC	871794398648400
Objednávací kód	98648400
Číslo materiálu (12NC)	910501886003
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8717943986484
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8717943986484

