




SmartForm TBS411

TBS411 1x28W/840 HFP A PIP

SmartForm recessed semi-modular, 1, 28 W, Alb neutru 840, HF Performer, Oglindă asimetrică, Conector push-in cu eliberare a tragerii

Reflectând tendința Philips către simplitate, gama de produse încastate SmartForm reprezintă o familie completă de aparate de iluminat semi-modulare, extrem de versatile. Aceste aparate de iluminat sunt disponibile cu MASTER TL5, în variante foarte mici, subțiri. Concepute pentru a fi montate pe o gamă largă de tavane, această familie completă poate satisface cele mai multe cerințe ale proiectelor, în majoritatea aplicațiilor. Eficiență energetică. Pe lângă încorporarea lămpilor eficiente din punct de vedere energetic TL5 și a unei game de balasturi electronice Philips, familia de produse SmartForm încastate poate fi echipată cu controale pentru iluminat pentru detectarea prezenței și reglarea pe timp de zi (ActiLume) sau doar pentru reglarea pe timp de zi (Luxsense), cu scopul de a reduce consumul de energie (raportul W/m^2 este foarte scăzut). Astfel, această gamă Green Flagship reduce, de asemenea, costul general pentru proprietari, precum și nivelurile de CO_2 , făcând din SmartForm o alegere ecologică. Modul SmartForm TBS415 încastat – „fascicul luminos” semi-modular – de 600 mm. Aceste aparate de iluminat SmartForm subțiri, încastate, sunt concepute pentru a fi integrate într-o varietate de sisteme de tavane drepte: tavane cu grindă T expuse și false, tavane tencuite și variantele extinse pentru tavanele tip bandraster. 1 lampă TBS411 „fascicul luminos”. Microsistem optic și capace (MLO-PC și Opal) în conceptul cu cele mai mici dimensiuni, cu o lățime de 90 mm. Lungime modulară 600, 900, 1200 și 1500 mm. Se poate extinde până la 2400 mm. 1 lampă TBS411 „fascicul luminos” cu AIR. Microsistem optic și capace în conceptul cu cele mai mici dimensiuni, cu funcție AIR, cu o lățime de 100 mm. Lungime modulară 600, 900, 1200 și 1500 mm. Se poate extinde până la 2400 mm. 2 lămpi TBS411 „fascicul luminos”. Mini-sistem optic, 2 lămpi, cu o lățime de 115 mm. Lungime modulară 600, 900, 1200 și 1500 mm. Se poate extinde până la 2400 mm.

SmartForm TBS411

Catalog de date

Informații generale	
Cod familie lămpi	TL5 [TL5]
Echipament	HFP [HF Performer]
Cablaj de trecere	-
Cod familie de produse	TBS411 [SmartForm recessed semi-modular]
Comandă încorporată	-
Marcaj CE	Da
Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 5 s

Date tehnice lumină	
Număr de surse de lumină	1
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	Oglindă asimetrică
Tip capac optic/lentilă	-

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Consum de curent	28 W
Conexiune	Conector push-in cu eliberare a tragerii
Cablu	-



Sistem mecanic și carcasă	
Culoare carcasă	Alb
Lungime totală	1.197 mm

Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I

Condiții de utilizare	
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică

Date despre produs	
Nume comandă produs	TBS411 1x28W/840 HFP A PIP
Numele complet al produsului	TBS411 1x28W/840 HFP A PIP
Full EOC	871794398673600
Cod de comandă	98673600
Număr material (12NC)	910501888503
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8717943986736
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8717943986736

Cote



Product	A
TBS411 1x28W/840 HFP A PIP	1.197 mm

