




SmartForm TBS411

TBS411 1x54W/840 HFP MLO-PC PIP

SmartForm recessed semi-modular, 1, 54 W, HF Performer,
Sistem optic cu micro-lentile în capac din policarbonat

Reflectând tendința Philips către simplitate, gama de produse încastrate SmartForm reprezintă o familie completă de aparate de iluminat semi-modulare, extrem de versatile. Aceste aparate de iluminat sunt disponibile cu MASTER TL5, în variante foarte mici, subțiri. Concepute pentru a fi montate pe o gamă largă de tavane, această familie completă poate satisface cele mai multe cerințe ale proiectelor, în majoritatea aplicațiilor. Eficiență energetică. Pe lângă încorporarea lămpilor eficiente din punct de vedere energetic TL5 și a unei game de balasturi electronice Philips, familia de produse SmartForm încastrate poate fi echipată cu controale pentru iluminat pentru detectarea prezenței și reglarea pe timp de zi (ActiLume) sau doar pentru reglarea pe timp de zi (Luxsense), cu scopul de a reduce consumul de energie (raportul W/m^2 este foarte scăzut). Astfel, această gamă Green Flagship reduce, de asemenea, costul general pentru proprietari, precum și nivelurile de CO_2 , făcând din SmartForm o alegere ecologică. Modul SmartForm TBS415 încastat – „fascicul luminos” semi-modular – de 600 mm. Aceste aparate de iluminat SmartForm subțiri, încastrate, sunt concepute pentru a fi integrate într-o varietate de sisteme de tavane drepte: tavane cu grindă T expuse și false, tavane tencuite și variantele extinse pentru tavanele tip bandrașter. 1 lampă TBS411 „fascicul luminos”. Microsistem optic și capace (MLO-PC și Opal) în conceptul cu cele mai mici dimensiuni, cu o lățime de 90 mm. Lungime modulară 600, 900, 1200 și 1500 mm. Se poate extinde până la 2400 mm. 1 lampă TBS411 „fascicul luminos” cu AIR. Microsistem optic și capace în conceptul cu cele mai mici dimensiuni, cu funcție AIR, cu o lățime de 100 mm. Lungime modulară 600, 900, 1200 și 1500 mm. Se poate extinde până la 2400 mm. 2 lămpi TBS411 „fascicul luminos”. Mini-sistem optic, 2 lămpi, cu o lățime de 115 mm. Lungime modulară 600, 900, 1200 și 1500 mm. Se poate extinde până la 2400 mm.



Catalog de date

SmartForm TBS411

Informații generale	
Cod familie lămpi	TL5 [TL5]
Echipament	HFP [HF Performer]
Cablaj de trecere	-
Cod familie de produse	TBS411 [SmartForm recessed semi-modular]
Comandă încorporată	-
Marcaj CE	Da
Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 5 s
Date tehnice lumină	
Număr de surse de lumină	1
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	-
Tip capac optic/lentilă	Sistem optic cu micro-lentile în capac din policarbonat
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Consum de curent	54 W
Conexiune	Conector push-in cu eliberare a tragerii
Cablu	-
Sistem mecanic și carcasă	
Culoare carcasă	Alb

Lungime totală	1.197 mm
Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP40 [Protejat împotriva contactului cu cablurile]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Condiții de utilizare	
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică
Date despre produs	
Nume comandă produs	TBS411 1x54W/840 HFP MLO-PC PIP
Numele complet al produsului	TBS411 1x54W/840 HFP MLO-PC PIP
Full EOC	871794398686600
Cod de comandă	98686600
Număr material (12NC)	910501889803
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8717943986866
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8717943986866

Cote



Product	A
TBS411 1x54W/840 HFP MLO-PC PIP	1.197 mm

