

SmartForm semimodular TBS415 (150 mm ancho)

TBS415 1x35W/840 HFP A PIP

SmartForm recessed semi-modular, 1, 35 W, 840 blanco neutro, HF Performer, Espejo asimétrico, Conector push-in y retenedor


Fiel reflejo de la apuesta de Philips por la sencillez, SmartForm es una completa familia de luminarias semimodulares de gran versatilidad para el montaje empotrado. Diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de tipos de techo, esta gama satisface los requisitos de proyecto en casi todas las aplicaciones. Además de incorporar las lámparas TL5 MASTER o ECO y balasto electrónico, la familia SmartForm de luminarias empotrables también puede equiparse con controles de iluminación para la detección de presencia y regulación luminosa en función de la luz natural (ActiLume), o sólo regulación en función de la luz diurna (Luxsense), para reducir aún más el consumo energético (W/m^2 muy bajo). De esa manera, esta gama de productos Bandera Verde también reduce el coste total de propiedad así como los niveles de CO_2 , y convierte a SmartForm en una elección respetuosa con el medio ambiente. Las luminarias empotrables SmartForm están diseñadas para su integración en sistemas de techos con un ancho de 148 mm (medio módulo de 300 mm), con perfilera vista u oculta simétrica y existen versiones ampliadas para techos de perfilera ancha (band-raster). Óptica MLO y asimétrica en concepto semimodular, 148 mm de ancho. Longitud de modulación estándar de 600, 900, 1200 y 1500 mm. Posibilidad de ampliación hasta 2400 mm. Microópticas en concepto semimodular con la funcionalidad de gestión de aire (AIR), 148 mm de ancho. Longitud de modulación estándar de 600, 900, 1200 y 1500 mm. Posibilidad de ampliación hasta 2400 mm. Miniópticas, en versiones de 2 lámparas en concepto semimodular con la funcionalidad de gestión de aire (AIR), 148 mm de ancho. Longitud de modulación estándar de 600, 900, 1200 y 1500 mm. Posibilidad de ampliación hasta 2400 mm.

SmartForm semimodular TBS415 (150 mm ancho)

Datos del producto

Información general		Longitud global	
Código de familias de lámparas	TL5 [TL5]		1.497 mm
Equipo	HFP [HF Performer]	Aprobación y aplicación	
Cableado de paso	-	Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Código de gama de producto	TBS415 [SmartForm recessed semi-modular]	Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]
Control integrado	-	Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Marca CE	Sí	Condiciones de aplicación	
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 5 s	Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable
Datos técnicos de la luz		Datos de producto	
Número de fuentes de luz	1	Nombre de producto del pedido	TBS415 1x35W/840 HFP A PIP
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro	Nombre completo del producto	TBS415 1x35W/840 HFP A PIP
Tipo de óptica	Espejo asimétrico	Full EOC	871794398751100
Tipo de cubierta óptica	-	Código de pedido	98751100
Operativos y eléctricos		Código 12NC	910501896303
Tensión de entrada	220 a 240 V	Cantidad por paquete	1
Consumo de energía	35 W	EAN/UPC - Producto/Caja	8717943987511
Conexión	Conector push-in y retenedor	Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Cable	-	Embalaje con código EAN/UPC	8717943987511
Mecánicos y de carcasa			
Color de la carcasa	Blanco		

Plano de dimensiones



SmartForm semimodular TBS415 (150 mm ancho)

