




SmartForm TBS417

TBS417 1x28W/840 HFP MLO-PC W

SmartForm recessed semi-modular, 1, 28 W, Alb neutru 840, HF Performer, Sistem optic cu micro-lentile în capac din polycarbonat, Fișă cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels

Reflectând tendința Philips către simplitate, gama de produse încastrate SmartForm reprezintă o familie completă de aparate de iluminat semi-modulare, extrem de versatile. Aceste aparate de iluminat sunt disponibile cu MASTER TL5, în variante foarte mici, subțiri. Concepute pentru a fi montate pe o gamă largă de tavane, această familie completă poate satisface cele mai multe cerințe ale proiectelor, în majoritatea aplicațiilor. Eficiență energetică. Pe lângă încorporarea lămpilor eficiente din punct de vedere energetic TL5 și a unei game de balasturi electronice Philips, familia de produse SmartForm încastrate poate fi echipată cu controale pentru iluminat pentru detectarea prezenței și reglarea pe timp de zi (ActiLume) sau doar pentru reglarea pe timp de zi (Luxsense), cu scopul de a reduce consumul de energie (raportul W/m^2 este foarte scăzut). Astfel, această gamă Green Flagship reduce, de asemenea, costul general pentru proprietari, precum și nivelurile de CO_2 , făcând din SmartForm o alegere ecologică. SmartForm TBS417 încastrat – „fascicul linie luminoasă”. Aparatele de iluminat SmartForm subțiri, încastrate, cu linie luminoasă continuă, sunt concepute pentru a fi integrate în tavane drepte expuse și tencuite, cu grindă T. 1 lampă TBS417 „fascicul linie luminoasă”. Linie luminoasă continuă pentru micro-sisteme optice, sistem optic asimetric și capace MLO și Opal fără ramă. Toate variantele TL5: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Lățimea aparatului de iluminat este de 90 mm. 2 lămpi TBS417 „fascicul linie luminoasă”. Linie luminoasă continuă pentru mini-sisteme optice, 2 lămpi. Toate variantele TL5: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Lățimea aparatului de iluminat este de 115 mm.

[Catalog de date](#)

SmartForm TBS417

Informații generale	
Cod familie lămpi	TL5 [TL5]
Echipament	HFP [HF Performer]
Cablaj de trecere	-
Cod familie de produse	TBS417 [SmartForm recessed semi-modular]
Comandă încorporată	-
Marcaj CE	Da
Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 5 s

Date tehnice lumină	
Număr de surse de lumină	1
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	-
Tip capac optic/lentilă	Sistem optic cu micro-lentile în capac din policarbonat

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Consum de curent	28 W
Conexiune	Fișă cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels
Cablu	-

Sistem mecanic și carcasă	
Culoare carcasă	Alb



Lungime totală	1.208 mm
----------------	----------

Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP40 [Protejat împotriva contactului cu cablurile]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I

Condiții de utilizare	
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică

Date despre produs	
Nume comandă produs	TBS417 1x28W/840 HFP MLO-PC W
Numele complet al produsului	TBS417 1x28W/840 HFP MLO-PC W
Full EOC	871794398816700
Cod de comandă	98816700
Număr material (12NC)	910501902803
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8717943988167
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8717943988167

Cote



Product	A
TBS417 1x28W/840 HFP MLO-PC W	1.208 mm

