




SmartForm TBS411

TBS411 1x35W/830 HFR D8 LXM W AIR

SmartForm recessed semi-modular, 1, Alb cald 830, 35 W, HF, Sistem optic semi-lucios cu micro-lamele 3D, Luxsense pentru sistem optic micro, Fișă cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels



Reflectând tendința Philips către simplitate, gama de produse încastate SmartForm reprezintă o familie completă de aparate de iluminat semi-modulare, extrem de versatile. Aceste aparate de iluminat sunt disponibile cu MASTER TL5, în variante foarte mici, subțiri. Concepute pentru a fi montate pe o gamă largă de tavane, această familie completă poate satisface cele mai multe cerințe ale proiectelor, în majoritatea aplicațiilor. Eficiență energetică. Pe lângă încorporarea lămpilor eficiente din punct de vedere energetic TL5 și a unei game de balasturi electronice Philips, familia de produse SmartForm încastate poate fi echipată cu controale pentru iluminat pentru detectarea prezenței și reglarea pe timp de zi (ActiLume) sau doar pentru reglarea pe timp de zi (Luxsense), cu scopul de a reduce consumul de energie (raportul W/m^2 este foarte scăzut). Astfel, această gamă Green Flagship reduce, de asemenea, costul general pentru proprietari, precum și nivelurile de CO_2 , făcând din SmartForm o alegere ecologică. Modul SmartForm TBS415 încastat – „fascicul luminos” semi-modular – de 600 mm. Aceste aparate de iluminat SmartForm subțiri, încastate, sunt concepute pentru a fi integrate într-o varietate de sisteme de tavane drepte: tavane cu grindă T expuse și false, tavane tencuite și variantele extinse pentru tavanele tip bandraster. 1 lampă TBS411 „fascicul luminos”. Microsistem optic și capace (MLO-PC și Opal) în conceptul cu cele mai mici dimensiuni, cu o lățime de 90 mm. Lungime modulară 600, 900, 1200 și 1500 mm. Se poate extinde până la 2400 mm. 1 lampă TBS411 „fascicul luminos” cu AIR. Microsistem optic și capace în conceptul cu cele mai mici dimensiuni, cu funcție AIR, cu o lățime de 100 mm. Lungime modulară 600, 900, 1200 și 1500 mm. Se poate extinde până la 2400 mm. 2 lămpi TBS411 „fascicul luminos”. Mini-sistem optic, 2 lămpi, cu o lățime de 115 mm. Lungime modulară 600, 900, 1200 și 1500 mm. Se poate extinde până la 2400 mm.

Catalog de date

Informații generale	
Cod familie lămpi	TL5 [TL5]
Echipament	Regulator HFR [HF]
Cablaj de trecere	-
Cod familie de produse	TBS411 [SmartForm recessed semi-modular]
Comandă încorporată	Luxsense pentru sistem optic micro
Marcaj CE	Da
Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 5 s
Date tehnice lumină	
Număr de surse de lumină	1
Culoare sursă de lumină	Alb cald 830
Tip de sistem optic	Sistem optic semi-lucios cu micro-lamele 3D
Tip capac optic/lentilă	-
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Consum de curent	35 W
Conexiune	Fișă cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels
Cablu	-
Sistem mecanic și carcasă	
Culoare carcasă	Alb

Lungime totală	1.497 mm
Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Condiții de utilizare	
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică
Date despre produs	
Nume comandă produs	TBS411 1x35W/830 HFR D8 LXM W AIR
Numele complet al produsului	TBS411 1x35W/830 HFR D8 LXM W AIR
Full EOC	871794398875400
Cod de comandă	98875400
Număr material (12NC)	910501908703
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8717943988754
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8717943988754

Cote



Product	A
TBS411 1x35W/830 HFR D8 LXM W AIR	1.497 mm

