




SmartForm TBS411

TBS411 1x49W/830 HFR D8 LXM W AIR

SmartForm recessed semi-modular - 1 pc - 830 sıcak beyaz - 49 W - HF Regulator - Semi-high-gloss optic 3D micro-lamellae - Luxsense for micro optic - Wieland/Adels uyumlu 3 direkli takmalı konektör - Suitable for air-handling

Philips'in sadelik güdümünü yansıtan SmartForm gömülü armatür son derece esnek, eksiksiz bir yarı modüler aydınlatma armatürleri ailesidir. Bu aydınlatma armatürleri; çok küçük, ince modellerde MASTER TL5 ile kullanılmaktadır. Geniş bir yelpazedeki tavan türlerine uygun olacak şekilde tasarlanmış bu eksiksiz aile, pek çok uygulamadaki proje gereksinimlerinin çoğunluğunu karşılayabilir. Enerji verimliliği Enerji tasarruflu TL5 lambalar ve bir dizi Philips elektronik balastı kullanmanın yanı sıra SmartForm gömülü ailesi, enerji tüketimini (W/m² değeri çok düşüktür) azaltmak amacıyla varlık saptama ve gün ışığı düzenlemesi (ActiLume) ya da yalnızca gün ışığı düzenlemesi (Luxsense) için aydınlatma kontrolleri ile donatılabilir. Bu Çevreci ürün serisi, bu yolla genel sahip olma maliyetinin yanı sıra CO₂ düzeylerini de azaltarak SmartForm'u çevre dostu bir seçim haline getirmektedir. SmartForm gömülü TBS411 - yarı modüler 'aydınlatma ışını' - 600 mm modül Bu ince SmartForm gömülü aydınlatma armatürleri, çeşitli lineer tavan sistemlerinde entegrasyon için tasarlanmıştır: Görünür ve gizli T-çubuk, alçı ve bandraster tavanların uzatılmış modelleri. 'Aydınlatma ışını' TBS411 1-lamba En küçük konsept içinde mikro optikler ve kapaklar (MLO-PC ve Opal), 90 mm genişlik. 600, 900, 1200 ve 1500 mm modüler uzunluk. 2400 mm'ye kadar uzatmak için. 'Aydınlatma ışını' TBS411 1-lamba, AIR işlevli En küçük AIR işlevli konsept içinde mikro optikler ve kapaklar, 100 mm genişlik. 600, 900, 1200 ve 1500 mm modüler uzunluk. 2400 mm'ye kadar uzatmak için. 'Aydınlatma ışını' TBS411 2-lamba Mini optikler, 2 lamba, 115 mm genişlik. 600, 900, 1200 ve 1500 mm modüler uzunluk. 2400 mm'ye uzatmak için.


Ürün veri

SmartForm TBS411

Genel Bilgiler	
Işık kaynağı sayısı	1 [1 pc]
Lamba ailesi kodu	TL5 [TL5]
Lamba gücü	49 W
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz
Birleşik paket	Lamp(s) included
Sürücü	HFR [HF Regulator]
Üst reflektör	No [-]
Optik sistem türü	D8 [Semi-high-gloss optic 3D micro-lamellae]
Optik kapak/lens türü	No [-]
Acil durum aydınlatması	No [-]
Yerleşik kontrol	LXM [Luxsense for micro optic]
Ayrı anahtar	-
Dahili kablolama	Standard
Dahili kablolama	-
Elektrik devresi koruması	-
Bağlantı	Wieland/Adels uyumlu 3 direkli takmalı konnektör
Kablo	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Havalandırma	AIR [Suitable for air-handling]
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
Güvenlik Montaj ayağı	-
Güvenlik cihazı	No [-]
CE işareti	CE mark
Product Family Code	TBS411 [SmartForm recessed semi-modular]

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Voltajı	220 to 240 V
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Toplam uzunluk	1497 mm
Uzunluk	- mm
Renk	White
Onay ve Uygulama	
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0.2 J standard]
Uygulama Koşulları	
Rastgele anahtara uygun	Geçerli değil
Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871794398876100
Sipariş ürün adı	TBS411 1x49W/830 HFR D8 LXM W AIR
EAN/UPC - Ürün	8717943988761
Sipariş kodu	98876100
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910501908803
Net Ağırlık (Parça Başı)	4,000 kg

Boyutlu çizim



SmartForm TBS415-TBS417

