




SmartForm TBS415

TBS415 1x49W/830 HFP D8 W AIR

SmartForm recessed semi-modular, 1, 49 W, Alb cald 830, HF Performer, Sistem optic semi-lucios cu micro-lamele 3D, Fișă cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels

Reflectând tendința Philips către simplitate, gama de produse încastate SmartForm reprezintă o familie completă de aparate de iluminat semi-modulare, extrem de versatile. Aceste aparate de iluminat sunt disponibile cu MASTER TL5, în variante foarte mici, subțiri. Concepute pentru a fi montate pe o gamă largă de tavane, această familie completă poate satisface cele mai multe cerințe ale proiectelor, în majoritatea aplicațiilor. Eficiență energetică. Pe lângă încorporarea lămpilor eficiente din punct de vedere energetic TL5 și a unei game de balasturi electronice Philips, familia de produse SmartForm încastate poate fi echipată cu controale pentru iluminat pentru detectarea prezenței și reglarea pe timp de zi (ActiLume) sau doar pentru reglarea pe timp de zi (Luxsense), cu scopul de a reduce consumul de energie (raportul W/m^2 este foarte scăzut). Astfel, această gamă Green Flagship reduce, de asemenea, costul general pentru proprietari, precum și nivelurile de CO_2 , făcând din SmartForm o alegere ecologică. Modul SmartForm TBS415 încastat – „fascicul luminos” semi-modular – de 600 mm. Aparatele de iluminat SmartForm încastate sunt concepute pentru a fi integrate în sisteme de tavane drepte cu o lățime de 148 mm (jumătate de modul 300 mm) pentru tavane cu grindă T expuse și false și variantele extinse pentru tavanele tip bandraster. 1 lampă TBS415 „suprafață luminoasă”. MLO și sistem optic asimetric în concept modular 1/2, cu o lățime de 148 mm. Lungime modulară 600, 900, 1200 și 1500 mm. Se poate extinde până la 2400 mm. 1 lampă TBS415 „fascicul luminos”. Microsistem optic în concept modular 1/2, cu funcție AIR, cu o lățime de 148 mm. Lungime modulară 600, 900, 1200 și 1500 mm. Se poate extinde până la 2400 mm. 2 lămpi TBS415 „fascicul luminos”. Mini-sistem optic, 2 lămpi în concept modular 1/2, cu funcție AIR, cu o lățime de 148 mm. Lungime modulară 600, 900, 1200 și 1500 mm. Se poate extinde până la 2400 mm.

Catalog de date

Informații generale	
Cod familie lămpi	TL5 [TL5]
Baza elementului de fixare	G5 [G5]
Echipament	HFP [HF Performer]
Cablaj de trecere	-
Cod familie de produse	TBS415 [SmartForm recessed semi-modular]
Lighting Technology	Fluorescent
Comandă încorporată	-
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 5 s
Date tehnice lumină	
Număr de surse de lumină	1
Culoare sursă de lumină	Alb cald 830
Tip de sistem optic	Sistem optic semi-lucios cu micro-lamele 3D
Tip capac optic/lentilă	-
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Consum de curent	49 W
Conexiune	Fișă cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels
Cablu	-
Temperatură	
Interval temperatură ambiantă	De la +10 până la +40 °C
Sistem mecanic și carcasă	
Material carcasă	Oțel

Material reflector	Aluminiu
Material sistem optic	Aluminiu
Culoare carcasă	Alb
Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Performanță inițială (conformitate IEC)	
Toleranță consum de energie	+/-10%
Condiții de utilizare	
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică
Date despre produs	
Nume comandă produs	TBS415 1x49W/830 HFP D8 W AIR
Numele complet al produsului	TBS415 1x49W/830 HFP D8 W AIR
Full EOC	871794398895200
Cod de comandă	98895200
Număr material (12NC)	910501910703
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8717943988952
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8717943988952

Cote

