




SmartForm TBS411

TBS411 1x35W/830 HFP D8 PIP

SmartForm recessed semi-modular, 1, 35 W, 830 varmhvit, HF-utøver, Optikk med mellomhøy glans, 3D-mikrolameller, Push-in-kontakt og strekkavlastning

De innfelte SmartForm-produktene gjenspeiler Philips' fokus på enkelhet og består av en hel serie med svært fleksible, modulære armaturer. Disse armaturene leveres med MASTER TL5 i små, smale versjoner. Serien er utformet for å passe til mange ulike tak, og den egner seg til de fleste bruksområder. Energieffektivitet. I tillegg til energibesparende TL5-lamper og en rekke elektroniske Philips-ballaster kan den innfelte SmartForm-serien utstyres med belysningskontroller for bevegelsesdeteksjon og dagslysregulering (ActiLume), eller bare dagslysregulering (Luxsense), for å redusere energiforbruket (W/m^2 er svært lavt). Slik reduserer denne grønne serien også eierkostnadene og CO₂-nivåene, noe som gjør SmartForm til et miljøvennlig valg. Innfelt. SmartForm TBS411 – halvmodulær lysstråle – 600 mm modul. Disse smale, innfelte SmartForm-armaturene er utformet for å kunne integreres i lineære taksystemer: ubeskyttede og beskyttede T-skinnetak, gipstak og bandrastertak (kun utvidede versjoner). TBS411 med lysstråle, 1 lyskilde. Mikrooptikk og deksler (MLO-PC og Opal) i minste konsept, bredde 90 mm. Modulær lengde 600, 900, 1200 og 1500 mm. Kan utvides til 2400 mm. TBS411 med lysstråle og AIR, 1 lyskilde. Mikrooptikk og deksler i minste konsept med AIR-funksjon, bredde 100 mm. Modulær lengde 600, 900, 1200 og 1500 mm. Kan utvides til 2400 mm. TBS411 med lysstråle, 2 lyskilder. Minioptikk, 2 lyskilder, bredde 115 mm. Modulær lengde 600, 900, 1200 og 1500 mm. Kan utvides til 2400 mm.

Produktdata

Generell informasjon		Forkobling	HFP [HF-utøver]
Lampefamiliekode	TL5 [TL5]	Gjennomkobling	-

SmartForm TBS411

Produktseriekode	TBS411 [SmartForm recessed semi-modular]
Innebygd styring	-
CE-merke	Ja
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek

Teknisk belysning

Antall lyskilder	1
Lyskildefarge	830 varmhvit
Optisk type	Optikk med mellomhøy glans, 3D-mikrolameller
Type optisk deksel	-

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Effektforbruk	35 W
Tilkobling	Push-in-kontakt og strekkavlastning
Kabel	-

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Hvit
Total lengde	1 497 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I


Bruksforhold

Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant
------------------------------	---------------

Produktdata

Produktnavn for bestilling	TBS411 1x35W/830 HFP D8 PIP
Fullstendig produktnavn	TBS411 1x35W/830 HFP D8 PIP
Full EOC	871794398958400
Bestillingskode	98958400
Materialenr. (12NC)	910501917003
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8717943989584
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8717943989584

Målskisse



Product	A
TBS411 1x35W/830 HFP D8 PIP	1 497 mm

