




# SmartForm TBS411

## TBS411 1x35W/840 HFP A W SC

SmartForm recessed semi-modular, 1, 35 W, Alb neutru 840, HF Performer, Oglindă asimetrică, Fișă cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels

Reflectând tendința Philips către simplitate, gama de produse încastate SmartForm reprezintă o familie completă de aparate de iluminat semi-modulare, extrem de versatile. Aceste aparate de iluminat sunt disponibile cu MASTER TL5, în variante foarte mici, subțiri. Concepute pentru a fi montate pe o gamă largă de tavane, această familie completă poate satisface cele mai multe cerințe ale proiectelor, în majoritatea aplicațiilor. Eficiență energetică. Pe lângă încorporarea lămpilor eficiente din punct de vedere energetic TL5 și a unei game de balasturi electronice Philips, familia de produse SmartForm încastate poate fi echipată cu controale pentru iluminat pentru detectarea prezenței și reglarea pe timp de zi (ActiLume) sau doar pentru reglarea pe timp de zi (Luxsense), cu scopul de a reduce consumul de energie (raportul  $W/m^2$  este foarte scăzut). Astfel, această gamă Green Flagship reduce, de asemenea, costul general pentru proprietari, precum și nivelurile de  $CO_2$ , făcând din SmartForm o alegere ecologică. Modul SmartForm TBS415 încastat – „fascicul luminos” semi-modular – de 600 mm. Aceste aparate de iluminat SmartForm subțiri, încastate, sunt concepute pentru a fi integrate într-o varietate de sisteme de tavane drepte: tavane cu grindă T expuse și false, tavane tencuite și variantele extinse pentru tavanele tip bandraster. 1 lampă TBS411 „fascicul luminos”. Microsistem optic și capace (MLO-PC și Opal) în conceptul cu cele mai mici dimensiuni, cu o lățime de 90 mm. Lungime modulară 600, 900, 1200 și 1500 mm. Se poate extinde până la 2400 mm. 1 lampă TBS411 „fascicul luminos” cu AIR. Microsistem optic și capace în conceptul cu cele mai mici dimensiuni, cu funcție AIR, cu o lățime de 100 mm. Lungime modulară 600, 900, 1200 și 1500 mm. Se poate extinde până la 2400 mm. 2 lămpi TBS411 „fascicul luminos”. Mini-sistem optic, 2 lămpi, cu o lățime de 115 mm. Lungime modulară 600, 900, 1200 și 1500 mm. Se poate extinde până la 2400 mm.

Catalog de date

| Informații generale    |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Cod familie lămpi      | TL5 [TL5]                                |
| Echipament             | HFP [HF Performer]                       |
| Cablaj de trecere      | -                                        |
| Cod familie de produse | TBS411 [SmartForm recessed semi-modular] |
| Comandă încorporată    | -                                        |
| Marcaj CE              | Da                                       |
| Test de incandescență  | Temperatură 850 °C, durată 5 s           |

| Date tehnice lumină      |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Număr de surse de lumină | 1                  |
| Culoare sursă de lumină  | Alb neutru 840     |
| Tip de sistem optic      | Oglindă asimetrică |
| Tip capac optic/lentilă  | -                  |

| Funcționare și sistem electric |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Tensiune de intrare            | De la 220 până la 240 V                  |
| Consum de curent               | 35 W                                     |
| Conexiune                      | Fișă cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels |
| Cablu                          | -                                        |


| Sistem mecanic și carcasă |          |
|---------------------------|----------|
| Culoare carcasă           | Alb      |
| Lungime totală            | 1.497 mm |

| Aprobare și aplicație                         |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Cod protecție împotriva infiltrărilor         | IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna] |
| Cod de protecție împotriva impactului mecanic | IK02 [0,2 J standard]                         |
| Clasă de protecție IEC                        | Clasa de siguranță I                          |

| Condiții de utilizare             |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Adecvat pentru comutare aleatorie | Nu se aplică |

| Date despre produs                   |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Nume comandă produs                  | TBS411 1x35W/840 HFP A W SC |
| Numele complet al produsului         | TBS411 1x35W/840 HFP A W SC |
| Full EOC                             | 871794399045000             |
| Cod de comandă                       | 99045000                    |
| Număr material (12NC)                | 910501925703                |
| Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1                           |
| EAN/UPC – Produs/Cutie               | 8717943990450               |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 1                           |
| EAN/UPC – Cutie                      | 8717943990450               |

Cote



| Product                     | A        |
|-----------------------------|----------|
| TBS411 1x35W/840 HFP A W SC | 1.497 mm |

