




# SmartForm TBS411

## TBS411 1x35W/840 HFP A W SC

SmartForm recessed semi-modular, 1, 35 W, 840 neutrálna biela, HF Performer, Asymetrický reflektor, 3-pólový zásuvný konektor kompatibilný so štandardom Wieland/Adels

Rad univerzálnych a čiastočne modulárnych vstavaných svietidiel SmartForm odráža snahu spoločnosti Philips o jednoduchosť. Dostupné sú veľmi malé a úzke verzie osadené lineárnymi žiarivkami MASTER TL5. Svetidlá SmartForm sú vhodné pre rôzne typy stropných systémov a spĺňajú požiadavky väčšiny projektov. Rad vstavaných svietidiel SmartForm obsahujúci energeticky účinné žiarivky TL5 a rad elektronických predradníkov Philips môže byť vybavený ovládaním osvetlenia reagujúcim na pohyb a reguláciou podľa denného svetla (ActiLume) alebo iba reguláciou podľa denného svetla (Luxsense), aby sa znížila spotreba energie (nízka spotreba  $W/m^2$ ). SmartForm s označením Green Flagship znižuje celkové prevádzkové náklady aj úroveň emisií  $CO_2$  a je šetrný k životnému prostrediu. Tieto úzke vstavané svetidlá SmartForm sú navrhnuté pre integráciu do rôznych lineárnych stropných systémov: stropy s priznanými a skrytými T-profilmi, sadrokartónové stropy a predĺžené verzie stropov s pásovými platňami. Mikrooptiky a kryty (MLO-PC a opálové) v najmenšom prevedení so šírkou 90 mm. Modulárna dĺžka 600, 900, 1200 a 1500 mm s predĺžením až na 2400 mm. Mikrooptiky a kryty v najmenšom prevedení s funkciou cirkulácie vzduchu a šírkou 100 mm. Modulárna dĺžka 600, 900, 1200 a 1500 mm s predĺžením až na 2400 mm. 2-zdrojové mikrooptiky so šírkou 115 mm. Modulárna dĺžka 600, 900, 1200 a 1500 mm s predĺžením až na 2400 mm.

### Údaje o produkte


| Všeobecné informácie       |                    | Prekáblovanie cez priechodku |                                          |
|----------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| Kód radu svetelného zdroja | TL5 [TL5]          | Kód radu produktov           | TBS411 [SmartForm recessed semi-modular] |
| Predradník                 | HFP [HF Performer] | Vstavané riadenie            | -                                        |

SmartForm TBS411

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Značka CE                 | Áno                                                                |
| Požiarna odolnosť         | Teplota 850 °C, trvanie 5 s                                        |
| Svetelné technické        |                                                                    |
| Počet svetelných zdrojov  | 1                                                                  |
| Farba svetelného zdroja   | 840 neutrálna biela                                                |
| Typ optiky                | Asymetrický reflektor                                              |
| Typ optického krytu       | -                                                                  |
| Prevádzkové a elektrické  |                                                                    |
| Vstupné napätie           | 220 až 240 V                                                       |
| Spotreba                  | 35 W                                                               |
| Zapojenie                 | 3-pólový zásuvný konektor kompatibilný so štandardom Wieland/Adels |
| Kábel                     | -                                                                  |
| Mechanické časti a teleso |                                                                    |
| Farba telesa              | Biela                                                              |
| Celková dĺžka             | 1 497 mm                                                           |

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Schválenie a použitie             |                                   |
| Krytie IP                         | IP20 [Ochrana pred dotykom rukou] |
| Kód krytia IP (mechanický náraz)  | IK02 [0,2 J, štandardné]          |
| Trieda ochrany IEC                | Bezpečnostná trieda I             |
| Podmienky použitia                |                                   |
| Vhodné pre náhodné prepínanie     | Nevzťahuje sa na zariadenie       |
| Údaje o produkte                  |                                   |
| Objednávkový názov produktu       | TBS411 1x35W/840 HFP A W SC       |
| Úplný názov produktu              | TBS411 1x35W/840 HFP A W SC       |
| Úplný kód produktu                | 871794399045000                   |
| Objednávkový kód                  | 99045000                          |
| Č. materiálu (12NC)               | 910501925703                      |
| Čitateľ – množstvo kusov v balení | 1                                 |
| EAN/UPC – produkt/puzdro          | 8717943990450                     |
| Čitateľ – počet balení v krabici  | 1                                 |
| EAN/UPC – balenie                 | 8717943990450                     |

Rozmerový obrázok



| Product                     | A        |
|-----------------------------|----------|
| TBS411 1x35W/840 HFP A W SC | 1 497 mm |

