




SmartForm TBS417

TBS417 1x28W/840 HFP C8-VH W SC

SmartForm recessed semi-modular, 1, 28 W, 840 neutrální bílá, HF Performer, Vysoce lesklá optika, 3D mikrolamely s velmi vysokou odrazností, Třípólový zástrčkový konektor kompatibilní s Wieland/Adels


Zapuštěné svítidlo SmartForm, které odráží snahu společnosti Philips o jednoduchost, je kompletní řadou vysoce všestranných polomodulárních svítidel. Tato svítidla jsou k dispozici se zdrojem MASTER TL5 ve velmi malých, úzkých verzích. Tato kompletní řada, která je navržena tak, aby se hodila pro širokou škálu stropních typů, splňuje ve většině použití mnoho projektových požadavků. Energetická účinnost. Kromě použití energeticky účinných světelných zdrojů TL5 a řady elektronických předřadníků Philips může být řada zapuštěných svítidel SmartForm vybavena světelnými ovladači pro detekci pohybu a regulaci přirozeného osvětlení (ActiLume), nebo pouze pro regulaci přirozeného osvětlení (Luxsense) pro snížení spotřeby energie (poměr W/m^2 je velmi nízký). Tímto způsobem snižuje řada Green Flagship také celkové náklady na vlastnictví i emise CO_2 . SmartForm je proto volbou, která je ohleduplná vůči životnímu prostředí. Zapuštěné svítidlo SmartForm TBS417 – „řada světelných paprsků“. Úzká zapuštěná svítidla pro souvislé světelné řady SmartForm jsou navržena pro integraci do lineárních podhledů s viditelnými T nosníky a do sádkartonových stropů. „Řada světelných paprsků“ TBS417 s jedním zdrojem. Souvislá světelná řada pro mikrooptiku, asymetrickou optiku a bezobroučkové MLO a opálové kryty. Všechny verze TL5: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Šířka svítidla je 90 mm. „Řada světelných paprsků“ TBS417 se dvěma zdroji. Souvislá světelná řada pro minioptiku, 2 zdroje. Všechny verze TL5: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Šířka svítidla je 115 mm.

Údaje o produktu

SmartForm TBS417

Obecné informace	
Kód řady svítidel	TL5 [TL5]
Předřadník	HFP [HF Performer]
Průchozí drátování	-
Kód produktové řady	TBS417 [SmartForm recessed semi-modular]
Vestavěné ovládání	-
Značka CE	Ano
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s
Světelné technické	
Počet světelných zdrojů	1
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Typ optiky	Vysoce lesklá optika, 3D mikrolamely s velmi vysokou odrazností
Typ optického krytu	-
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Spotřeba energie	28 W
Připojení	Třípólový zástrčkový konektor kompatibilní s Wieland/Adels
Kabel	-
Mechanické a materiály	
Barva těla	Bílá

Rozměrové výkresy



Product	A
TBS417 1x28W/840 HFP C8-VH W SC	1 208 mm

Celková délka	1 208 mm
Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Podmínky použití	
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se
Označení a balení	
Objednací název produktu	TBS417 1x28W/840 HFP C8-VH W SC
Celý název výrobku	TBS417 1x28W/840 HFP C8-VH W SC
Full EOC	871794399070200
Objednací kód	99070200
Číslo materiálu (12NC)	910501928203
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8717943990702
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8717943990702

