



SmartForm TBS417

TBS417 1x28W/840 HFP C8-VH W SC

SmartForm recessed semi-modular, 1, 28 W, Alb neutru 840, HF Performer, Sistem optic cu luciu superior cu micro-lamele 3D cu factor de reflexie foarte mare, Fișă cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels

Reflectând tendința Philips către simplitate, gama de produse încastrate SmartForm reprezintă o familie completă de aparate de iluminat semi-modulare, extrem de versatile. Aceste aparate de iluminat sunt disponibile cu MASTER TL5, în variante foarte mici, subțiri. Concepute pentru a fi montate pe o gamă largă de tavane, această familie completă poate satisface cele mai multe cerințe ale proiectelor, în majoritatea aplicațiilor. Eficiență energetică. Pe lângă încorporarea lămpilor eficiente din punct de vedere energetic TL5 și a unei game de balasturi electronice Philips, familia de produse SmartForm încastrate poate fi echipată cu controale pentru iluminat pentru detectarea prezenței și reglarea pe timp de zi (ActiLume) sau doar pentru reglarea pe timp de zi (Luxsense), cu scopul de a reduce consumul de energie (raportul W/m^2 este foarte scăzut). Astfel, această gamă Green Flagship reduce, de asemenea, costul general pentru proprietari, precum și nivelurile de CO₂, făcând din SmartForm o alegere ecologică. SmartForm TBS417 încastrat – „fascicul linie luminoasă”. Aparatele de iluminat SmartForm subțiri, încastrate, cu linie luminoasă continuă, sunt concepute pentru a fi integrate în tavane drepte expuse și tencuite, cu grindă T. 1 lampă TBS417 „fascicul linie luminoasă”. Linie luminoasă continuă pentru micro-sisteme optice, sistem optic asimetric și capace MLO și Opal fără ramă. Toate variantele TL5: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Lățimea aparatului de iluminat este de 90 mm. 2 lămpi TBS417 „fascicul linie luminoasă”. Linie luminoasă continuă pentru mini-sisteme optice, 2 lămpi. Toate variantele TL5: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Lățimea aparatului de iluminat este de 115 mm.

Catalog de date

SmartForm TBS417

Informații generale	
Cod familie lămpi	TL5 [TL5]
Echipament	HFP [HF Performer]
Cablaj de trecere	-
Cod familie de produse	TBS417 [SmartForm recessed semi-modular]
Comandă încorporată	-
Marcaj CE	Da
Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 5 s
Date tehnice lumină	
Număr de surse de lumină	1
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	Sistem optic cu luciu superior cu micro-lamele 3D cu factor de reflexie foarte mare
Tip capac optic/lentilă	-
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Consum de curent	28 W
Conexiune	Fișă cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels
Cablu	-
Sistem mecanic și carcasă	
Culoare carcasă	Alb

Cote



Product	A
TBS417 1x28W/840 HFP C8-VH W SC	1.208 mm

Lungime totală	1.208 mm
Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Condiții de utilizare	
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică
Date despre produs	
Nume comandă produs	TBS417 1x28W/840 HFP C8-VH W SC
Numele complet al produsului	TBS417 1x28W/840 HFP C8-VH W SC
Full EOC	871794399070200
Cod de comandă	99070200
Număr material (12NC)	910501928203
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8717943990702
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8717943990702



